


EA627(ハンドニブラー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 仕様

- ・全長…280mm
- ・刃幅…2.2mm
- ・重量…461g
- ・材質…特殊工具鋼



◆ 特長

- ・厚さ1.2mmまでの鉄・アルミニウム・銅などのシート金属の切断用。
- ・厚さ2mmまでのプラスチック・PCBの切断用。
- ・円形か長方形の切抜き用の一般的な工具。
- ・きれいなバリのない仕上がり。
- ・ブレード、本体、バネ、ねじが簡単に交換できます。
- ・ハンドルの圧力で切り屑が離れます。
- ・表面の変形がなく多方面に使用できます。
- ・ニッケルメッキ仕上げ、プラスチックコートハンドル、ばね式。

◆ 使用方法

1. 切断する板の上にニブラーの面が平行になるようにします。(図1・図2参照)
2. 切断中はニブラーを切断する面に直角に保持してください。(図3・図4参照)
3. ハンドルを途中まで閉じ、同時にニブラーを前に押ししてください。
4. コイルを外すためにハンドルを完全に閉じてください。
5. 曲線や輪郭を切断する時はサイドの面の1つをガイドとして使用してください。
6. 中央より切断する時は、6～8mmの穴を開け刃先を入れてください。

図1




図2




図3





図4



注意:安全のためゴーグルを着用してください。