

OLFA®

EA579HL-11

錆に
強い

高耐久
耐溶剤


金属部品すべてに
ステンレスを採用

樹脂部品はガラス繊維入
強化ポリプロピレン



持ち手のボディと特徴的なデザインで様々な持ち方ができる！

持ちやすい
デザイン



GLASS
SCRAPER



替刃式

左右
両用



品番：228B

Gスクレーパー

傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。

持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。



錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー

本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。
プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。

Gスクレーパー

替刃交換用ネジ
(替刃交換時工具不要)

錆に強いステンレス刃
(刃厚: 0.25mm)

本体サイズ 全長95mm x 全幅130mm x 全厚14mm
(ブレードカバー装着時)


落下防止用コード取り付け穴付
(4ヶ所)

裏面

刃の抜け止めポッチ付

●錆に強く水回りの作業にも対応

全ての金属部にステンレスを採用したほか、
本体内部に水が溜まりにくい形状にしています。



●高耐久性仕様の使いやすいデザイン

強度・耐久性・耐溶剤性に優れたガラス繊維入り強化ポリプロピレン


●薄型+持ちやすさを実現




本体厚み: 14mm

しっかり握る事ができる大きい
穴と、特徴的なカーブデザイン
により、様々な持ち方が可能です。

●本体幅いっぱいの作業範囲



本体と替刃を幅を同じ程度に設計
しているので、直感的に作業して
いただくことができます。




●保管時にも安心 着脱可能なブレードカバー

強度・耐久性・耐溶剤性に優れたガラス繊維入り強化ポリプロピレン。
ワンタッチで取り外せ、作業中も装着出来るため、紛失防止に有効です。

▼ ブレードカバーの特徴と着脱時の注意 ▼

①刃からカバーをはずすとき ②作業中に装着するとき



作業開始時(①)は、本体とカバーを引き離す
ように取り外します。作業中に取り付ける
場合(②)は本体にスライドさせてください。

●落下防止用コード取り付け穴付き (4ヶ所)

本体に設けた大きめの穴は、落下防止用コードなどの様々な金具に対応します。




適合替刃

Gスクレーパー替刃ステンレス



替刃の交換方法について 〈替刃交換時工具不要〉

緩める



ステンレス板

ネジを緩め、本体裏面のステンレス板を矢印の方向へ
スライドさせて刃を交換してください。



ステンレス板がスライドしにくい場合はネジを緩めてから
図のように本体を軽く叩くと、スライドしやすくなります。

品番	品名
EA579HL-11	Gスクレーパー
EA579HL-16	Gスクレーパー替刃ステンレス (30枚入)