

Ringmuttern - DIN 582,

Hochglanzpoliert

Werkstoff:

A2, A4

Ausführung:


Im Gesenk geschmiedet

Prägung:

WK / Abmessung / WLL / Werkstoff / CE / Charge

Zeugnisse:

Auf Wunsch lieferbar mit
Abnahmeprüfzeugnis
nach EN 10204, 3.1



A2

| Artikel-Nr. | WLL in geradem Zug | d1 | d2 | d3 | k | VPE |
|---------------------|--------------------|------|------|------|------|-----|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| EA638SS-31 92400060 | 0,08 | M 6 | 20 | 36 | 8 | 50 |
| EA638SS-32 92400080 | 0,14 | M 8 | 20 | 36 | 8 | 50 |
| EA638SS-33 92400100 | 0,23 | M 10 | 25 | 45 | 10 | 25 |
| EA638SS-34 92400120 | 0,34 | M 12 | 30 | 54 | 12 | 25 |
| EA638SS-35 92400160 | 0,7 | M 16 | 35 | 63 | 14 | 25 |
| EA638SS-36 92400200 | 1,2 | M 20 | 40 | 72 | 16 | 10 |
| EA638SS-37 92400240 | 1,8 | M 24 | 50 | 90 | 20 | 10 |
| 92400300 | 3,2 | M 30 | 65 | 108 | 24 | 1 |

[Komplette Tabelle anzeigen](#)