


低圧手袋（二層式）



寸法表

単位 (mm)

	A	※B	※C	D	E	F	G	H	※I	※J	※K	※L	※M	N
L	270	140	130	60	75	85	75	60	45	40	40	40	35	60
M	270	135	130	58	72	82	72	57	42	37	37	37	34	60
S	270	135	130	55	65	75	68	52	40	37	37	37	32	60

[注] 1.外層の厚さは $0.80\text{mm} \pm 0.20\text{mm}$ ・内層の厚さは $0.15\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ とする。

尚、完成品については、 $0.70\text{mm} \sim 1.20\text{mm}$ とする。

2.厚さを除く各部位の寸法は上表を標準とし、許容誤差は $\pm 10\%$ とする。

3.※印の寸法は試料を押えて偏平にしたときの数値を示す。

4.指の太さは指の長さの約 $1/2$ の位置における数値を示す。