

54-2 二枚刃の機械式ナットスプリッター 10 mm - 27 mm



アプリケーションイメージ



商品説明

二重に刃を持った機械式ナットブレーカーは、解けないほど固く固定された錆びついた、またはねじ切れたナットを800 N/mm²までの引張強度で破壊するために使用されます。この破壊処理中に、ネジピンは無傷のままです。メッセルのファセット研削で鋭利な二つの刃がスピンドルを締めるとき、ナットの中に深く食い込み、このナットが破壊されるまで続きます。二重の破壊効果のおかげで、作業は一工程で完了します。

適用範囲

固く錆びついた、またはオーバートルクされたナットを800 N/mm²の引張強度まで破碎するために。

ベネフィット

- ・ 母を切り離すことは、ねじボルトを損傷することなく可能です
- ・ プルバック技術は、破碎母材から彫刻鑿を容易に引き戻すことを保証します。
- ・ 二重爆発効果により時間を節約
- ・ 配管工事および他の業界にも適用可能

操作方法

- ・ ナットブレーカーを固着したナットにセットする
- ・ スピンドルを手動で引き、チゼルがナットに押し付けられるまで固定する
- ・ ラチェットまたはリングスパナでスピンドルヘッドの六角を回し、ナットを破壊する
- ・ 破壊したナットからチゼルを逆に回す



マスターデータ

GTIN [GTIN]	4021176170614
原産国	DE
素材	ツールスチール
シリーズ	54
総重量 [kg]	0,505 kg
パッケージ内容	1 ピース
包装法	PAP 20
世界的な販売能力	はい (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

スペアパーツ


- ・ 54-2-M_フラットチゼル

二枚刃の機械式ナットスプリッター 10 mm - 27 mm



略称	アトリビュート	Wert
X	全幅[mm]です。	49 mm
Y	総深度 [mm]	22 mm
S1	フラットの横幅 [mm]	17 mm
Z	全長[mm]の場合	130 mm
Cmin	ナットの平面幅（最小） [mm]。	10 mm
Cmax	ナットの平らな部分の幅（最大） [mm]。	27 mm
A	主軸頭から接触面までの長さ[mm]です。	110 mm

略称	アトリビュート	Wert
X	全幅[mm]です。	49 mm
Y	総深度 [mm]	22 mm
S1	フラットの横幅 [mm]	17 mm
Z	全長[mm]の場合	130 mm
Cmin	ナットの平面幅（最小） [mm]。	10 mm
Cmax	ナットの平らな部分の幅（最大） [mm]。	27 mm
A	主軸頭から接触面までの長さ[mm]です。	110 mm



略称	アトリビュート	Wert
X	全幅[mm]です。	49 mm
Y	総深度 [mm]	22 mm
S1	フラットの横幅 [mm]	17 mm
Z	全長[mm]の場合	130 mm
Cmin	ナットの平面幅（最小） [mm]。	10 mm
Cmax	ナットの平らな部分の幅（最大） [mm]。	27 mm

A	主軸頭から接触面までの長さ[mm]です。	110 mm
---	----------------------	--------