


品番	仕様	全長	刃長	重量
EA599WE-10A	本体	406mm	240mm	175g(サヤ:105g)
EA599WE-11A	替刃	279mm	240mm	60g

※EA599WE-10Aにはサヤが付いております。



- 刃材質…高炭素刃物鋼
- 角度切換2段階グリップ
- UVカット

- リブ付研磨
- アサリわけなし
- 衝撃焼入


- グリップ部に合成ゴムを使用
- アルミダイカスト+エラストマーグリップ
- 替刃式



UVカット



剪定作業



グリップ角度2段階切換

★アサリわけなし★

鋸の背を薄く、刃部を厚く研磨し、必然的にアサリわけの機能を持ち、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。

★リブ付研磨★

鋸刃の根元からの折れを防ぎ、腰を強くする為に考案されたものです。刃元形状及び研磨ラインが横方向からアール形状の研磨ラインとなり、曲げ応力の集中を分散する事ができ、折れにくくすることができます。