


寸法・価格表

ショートタイプ

インパクトドライバ用ショートソケットビット



品番	S	D1	D2	H	L	▼g	
BZP63S-10	10	16	14.5	11	70	54	EA612AA-10
BZP63S-12	12	18	15	13	70	59	EA612AA-12
BZP63S-13	13	18.5	16	14	70	63	EA612AA-13
BZP63S-14	14	20	17	17	70	69	EA612AA-14
BZP63S-17	17	24	18	18.5	76	97	EA612AA-17
BZP63S-19	19	26	20	20.5	76	109	EA612AA-19
BZP63S-21	21	28.5	22	22.5	78	128	EA612AA-21
BZP63S-22	22	30	23	23	78	144	EA612AA-22
BZP63S-24	24	32.5	26	27	81	182	EA612AA-24




スタンダードタイプ

インパクトドライバ用ソケットビット




【六角】

品番	S	D1	D2	H	L	▼g	
NEW BZP63-10	10	16	14.5	11	97	74	EA612AA-110
NEW BZP63-12	12	18	15	13	97	76	EA612AA-112
NEW BZP63-13	13	18.5	16	14	97	85	EA612AA-113
NEW BZP63-14	14	20	17	17	97	93	EA612AA-114
BZP63-17	17	24	18	18.5	101	123	EA612AA-117
BZP63-19	19	26	20	20.5	101	140	EA612AA-119
BZP63-21	21	28.5	22	22.5	101	151	EA612AA-121
NEW BZP63-22	22	30	23	23	101	173	EA612AA-122
NEW BZP63-24	24	32.5	26	27	101	210	EA612AA-124



【十二角】

品番	S	D1	D2	H	L	▼g	
BZP63-17W	17	24	18	18.5	101	121	EA612AA-217
BZP63-19W	19	26	20	20.5	101	135	EA612AA-219
BZP63-21W	21	28.5	22	22.5	101	146	EA612AA-221




ロングタイプ

2020年4月発売予定

インパクトドライバ用ロングソケットビット



品番	S	D1	D2	H	L	▼g	
BZP63L-17	17	24	18	18.5	151	156	EA612AA-317
BZP63L-19	19	26	20	20.5	151	175	EA612AA-319
BZP63L-21	21	28.5	22	22.5	151	200	EA612AA-321
BZP63L-24	24	32.5	26	27	151	282	EA612AA-324



用途	特徴
6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット	● トーション効果を持たせる独自構造で高耐久を実現。 ● ビット部に独自の難攻不落機構を採用。破損しても先端部分(ソケット)の落下を防止。 ● ビットがソケット内部に折れる為、ビットの断片がチャック内部に残らず、インパクトドライバからスムーズに脱着可能。 ● ショートタイプ：コストパフォーマンスに優れ、軽量で疲れにくい。ロングタイプ：あらゆる障害物を避けてアクセス可能。

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎ 0774(46)4159 E-mail:support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

- KTC、KTCロゴ、ネプロスおよびneprosロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。



2016
製品安全対策優良企業
経済産業省

KTC Official KTCオフィシャルWEBサイト
ktc.jp



@kyototool

KTC Official Shop KTCオフィシャルショップ
ktcos.jp



KTCファンクラブWEBサイト
fc.ktc.jp

KTC Fan Club KTCファンクラブWEBサイト
fc.ktc.jp

ネプロススクエア
ktc.jp/nepros

UD FONT
by MORISAWA



ISO 9001
JQA-2748



ISO 14001
JQA-EM0680

No.70-30 2020.01.50S(DSS)

KTC
KYOTO TOOL

インパクトドライバ用 ソケットビット「難攻不落」

軽量かつ
コストパフォーマンスに優れた
ショートタイプ



障害物を避けてアクセスできる
ロングタイプ

「難攻不落」は


安全で高耐久!

特許出願中!

だから コスト約 85% 削減!

※当社調査 他社比較

→ 詳しくは中面へ



高耐久!

トーション効果で

衝撃を吸収!
耐久性アップ

詰まらない!

破片が残らず

カンタン脱着!

落ちない!

危険な落下を防止する

抜け止め構造!



「難攻不落」充実のラインアップで



現場の安全と コストダウンを実現!



高耐久!
トーション効果で
衝撃吸収! 耐久性アップ

難攻不落ソケットは内部のビット部を長くした
トーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現!

だから **コスト** 約**85%**削減!
※当社調査



詰まらない!
破片が残らず **カンタン脱着!**
ビットがソケット内部で折れる為、ビットの断片が
チャック内部に残らない。
◎ 破損してもインパクトドライバからの
脱着がスムーズ!

落ちない!
危険な落下を防止する **抜け止め構造!**
ビットに独自の難攻不落機構を採用。破損しても
先端部分(ソケット)の落下を防止。
◎ 特別な落下防止装備が不要で
チャックにワンタッチで装着!

特許出願中!



動画でも
チェック!



適応	●波板取付 (フックボルト) ●スチール家具組立 ●コーチネジ など	●スレート波板取付 (フックボルト) ●型枠機材 (Pコン) など	●中空壁への機材取付 (中空壁用ハンガー) ●コーチネジ・設備 ●配管工事 など	●折板屋根取付 (ルーフボルト) ●ダクト取付・ 設備 ●配管工事 など	●足場仮設工事 (クランプ) ●ケーブルラック 組立 ●コーチネジ など	●羽子板ボルト ●コーチネジ など	●フォームタイナット ●羽子板ボルト ●コーチネジ など	●フォームタイナットに コンクリートが付着 している場合に	●ホールダウン金物 (座金付ボルト アンカーボルト) など
サイズ	10 _{mm}	12 _{mm}	13 _{mm}	14 _{mm}	17 _{mm}	19 _{mm}	21 _{mm}	22 _{mm}	24 _{mm}
ショート タイプ	 BZP63S-10 EA612AA-10	 BZP63S-12 EA612AA-12	 BZP63S-13 EA612AA-13	 BZP63S-14 EA612AA-14	 BZP63S-17 EA612AA-17	 BZP63S-19 EA612AA-19	 BZP63S-21 EA612AA-21	 BZP63S-22 EA612AA-22	 BZP63S-24 EA612AA-24
スタンダード タイプ	 BZP63-10 EA612AA-110	 BZP63-12 EA612AA-112	 BZP63-13 EA612AA-113	 BZP63-14 EA612AA-114	 BZP63-17 EA612AA-117 BZP63-17W EA612AA-217	 BZP63-19 EA612AA-119 BZP63-19W EA612AA-219	 BZP63-21 EA612AA-121 BZP63-21W EA612AA-221	 BZP63-22 EA612AA-122	 BZP63-24 EA612AA-124
ロング タイプ					 BZP63L-17 EA612AA-317	 BZP63L-19 EA612AA-319	 BZP63L-21 EA612AA-321		 BZP63L-24 EA612AA-324