




## 製品詳細

### SUS スパナ

ステンレス製ボルト・ナットの作業に適したスパナ


材質 析出硬化系ステンレス



### 仕様

製品番号	二面幅寸法(mm) S1×S2	寸法(mm) L1	寸法(mm) W1	寸法(mm) L2	寸法(mm) W2	寸法(mm) L	寸法(mm) T	質量 (g)	EA品番
SS-5.507	5.5×7	7.0	13.0	8.5	16.0	100	3.8	18	EA615GS-1
SS-0810	8×10	9.5	18.0	12.0	22.0	120	5.5	37	EA615GS-2
SS-1113	11×13	13.0	24.0	15.0	28.8	135	6.0	65	EA615GS-3
SS-1214	12×14	14.0	26.5	16.0	30.5	140	6.5	80	EA615GS-4
SS-1719	17×19	20.0	37.0	22.0	41.0	185	8.0	171	EA615GS-5
SS-2224	22×24	25.5	48.0	27.5	51.0	226	9.5	315	EA615GS-6

### ご使用上の注意

-  **注意** • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 / Use spanner suitably fitted with bolt / nut.
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 / Do not use with extension pipe etc.
- SUSツールは非磁性ではありません。 / SUS tools are not nonmagnetic.