



ソケットレンチセット

1800M

各種小形機械装置などの取付け整備に必要な工具を厳選。
デラックスセット

- 化粧箱寸法：w200× d110× h31mm
- 質量：1.2kg

＜セット内容＞

製品名	製品番号／仕様		
ソケット（6角） SOCKET（6pt.）	2S-	04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14	
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE	RH20		
スピナハンドル SPINNER HANDLE	111		
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE	SL20		
ドライバー形ハンドル DRIVER HANDLE	115		
エクステンションバー EXTENSION BAR	206（50mm）,207（150mm）		
ユニバーサルジョイント UNIVERSAL JOINT	108		
メタルケース METAL CASE	MC2085		



セット内容

19点



ご使用上の注意

- 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
- ・ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。／ Beware at all time not to pinch hand / fingers.


製品詳細

ソケット（6 角）



仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
2S-05	5	8.0	13.0	5.0	22.0	4.0	10
2S-5.5	5.5	8.5	13.0	5.0	22.0	4.0	10
2S-06	6	9.0	13.0	5.0	22.0	4.5	10
2S-07	7	11.0	13.0	6.0	22.0	5.0	20
2S-08	8	11.4	13.0	6.0	22.0	7.0	20
2S-10	10	14.0	13.0	7.0	23.5	8.0	20
2S-12	12	16.5	14.5	8.0	23.5	10.0	30
2S-13	13	18.0	16.0	10.0	23.5	10.0	30




ご使用上の注意

- 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.

ラチェットハンドル

カム式
小判形のスタンダードラチェットハンドル。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) H	寸法(mm) T	寸法(mm) L	質量 (g)
	RH20	6.35凸	21	17.9	10.0	115	90




ご使用上の注意

- 注意** ラチェットハンドルの操作はゆっくりと行ないてください。／ Use ratchet handles slowly and softly.
- 左右の切り替えは完全にしてください。／ Switch over the direction completely.

スピナハンドル

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。
仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)d	寸法(mm)L	質量(g)
	111	6.35	13	6.5	150	100



スピナハンドル 111はクロスバー 112（[クロスバー 112](#)）と組み合わせてT形レンチとしてご使用いただけます。


ご使用上の注意

- 注意** パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
- 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。／ Insert square drive positively to the bottom.

ドライバー形ハンドル

ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) S	寸法(mm) A	寸法(mm) L	質量(g)
	115	6.35	6.35	58	150	100




ご使用上の注意

- 警告** プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。／ Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.
- 注意** 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。／ Insert square drive positively to the bottom.

T 形スライドハンドル（センターロックタイプ）

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。
また、角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。



仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)L	質量(g)
	SL20	6.35	8	16.6	105	55



ご使用上の注意


- 注意** パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
- 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。／ Insert square drive positively to the bottom.

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。



仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
	206	6.35	12.5	9	42.7	50	8	30
	207	6.35	12.5	9	142.7	150	8	70



ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
- ・アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください
(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。
- ／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)


ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

- ・首振角度：左右に75度

仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	質量(g)
108	6.35	14	14	9	40.8	30



ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
- ・ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。
JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。
／ Strength of joints is about half of that of ratchet handle (JIS and ISO), because they are composed of output square drive and input square drive components and have poor power transmission rate.
Do not handle joints roughly.
- ・アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
- ／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

