



製品詳細

ソケットレンチセット

1560M EA618J-2

産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。

- 化粧箱寸法：w320× d91× h50mm
- 質量：1.5kg



セット内容

17点



＜セット内容＞

製品名	製品番号／仕様	
ソケット（6角） SOCKET（6pt.）	3S-	06、07、08、09
ソケット（12角） SOCKET（12pt.）	3D-	10、11、12、13、14、17、19、21、22
ラチェットハンドル（ホールドタイプ） RATCHET HANDLE	RH30K	
エクステンションバー EXTENSION BAR	305（75mm）,306（150mm）	
ユニバーサルジョイント UNIVERSAL JOINT	208	
メタルケース METAL CASE	MC1560N	

ご使用上の注意

-  **注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
- ・ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。／ Beware at all time not to pinch hand / fingers.


製品詳細

ソケット（6 角）



仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
3S-06	6	9.3	17.0	5	26	4.5	20
3S-07	7	10.7	17.0	5	26	5.0	20
3S-08	8	11.7	17.0	6	26	7.0	20
3S-09	9	13.2	17.0	6	26	7.0	25




- ご使用上の注意  **注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.

ソケット (12 角)



仕様	製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
	3D-10	10	14.7	17.0	7	26	8.0	25
	3D-11	11	15.7	17.0	8	26	9.0	30
	3D-12	12	17.0	18.0	8	26	10.0	30
	3D-13	13	18.5	18.0	9	27	10.0	35
	3D-14	14	19.5	18.0	9	27	11.0	40
	3D-17	17	23.0	19.0	11	30	14.0	70
	3D-19	19	26.0	21.0	13	32	16.0	70
	3D-21	21	28.0	22.5	13	32	18.0	75
	3D-22	22	30.0	23.5	14	33	18.0	95



ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
 / Do not use with power tools.

ラチェットハンドル (ホールドタイプ)

カム式

ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
 ワンタッチ操作でソケット交換ができます。




仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	RH30K	9.5凸	27	27.3	16.9	185	210

ご使用上の注意



- 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない場合があります。
 / If the ball groove of sq. drive of socket or accessory is different from standard, holding mechanism often does not work.
- ショックを与えるとホールド機構が外れる場合があります。
 / Strong shock often causes malfunction of holding mechanism.
- ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
 / Use ratchet handles slowly and softly.
- 左右の切り替えは完全にしてください。 / Switch over the direction completely.

ソケットホールド機構



エクステンションバー


深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。



仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
	305	9.5	18	13	64.5	75	10.5	70
	306	9.5	18	13	139.5	150	11.0	120

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
 / Do not use with power tools.



ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

- 首振角度：左右に75度




仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	質量(g)
	208	9.5	19	19	12.5	54	65

ご使用上の注意



- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
 / Do not use with power tools.
- ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。
 JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。
 / Strength of joints is about half of that of ratchet handle (JIS and ISO), because they are composed of output square drive and input square drive components and have poor power transmission rate. Do not handle joints roughly.
- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
 (エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
 / Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)



〈使用例〉

Max75°

