


エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。



仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)	EA品番
EX40-050	12.7	24	16	35.5	50	—	90	EA618KC-50
320	12.7	24	16	60.5	75	14.5	125	EA618KC-75
EX40-100	12.7	24	16	85.5	100	14.5	160	EA618KC-100
EX40-125	12.7	24	16	110.5	125	14.5	195	EA618KC-125
321	12.7	24	16	135.5	150	14.5	225	EA618KC-150
EX40-200	12.7	24	16	185.5	200	14.5	290	EA618KC-200
407	12.7	24	16	235.5	250	14.5	350	EA618KC-250
EX40-300	12.7	24	16	285.5	300	14.0	400	EA618KC-300
EX40-400	12.7	24	16	385.5	400	14.0	520	EA618KC-400
420	12.7	24	16	585.5	600	14.0	750	EA618KC-600

ご使用上の注意



注意 インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください

(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。

/ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)