



製品詳細

ソケットレンチセット

230M EA618L-7

大型機械・車輛整備、土木整備、プラント整備の作業に最適

デラックスセット

- 化粧箱寸法：w575× d245× h95mm
- 質量：20.5kg

〈セット内容〉

製品名	製品番号／仕様	
ソケット（12角） SOCKET (12pt.)	6D-	19、21、22、23、24、26、27、29、30、32 35、36、38、41、46、50、54、55、58、60
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE	471	
スピナハンドル SPINNER HANDLE	411	
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE	205	
エクステンションバー EXTENSION BAR	610 (200mm) ,611 (400mm)	
ユニバーサルジョイント UNIVERSAL JOINT	408	
メタルケース METAL CASE	MC230	



セット内容

26点



ご使用上の注意



注意

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
- ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。／ Beware at all time not to pinch hand / fingers.


製品詳細

ソケット（12 角）



仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
6D-19	19	28.0	34	14.0	50	16	170
6D-21	21	30.0	34	15.0	50	18	175
6D-22	22	32.0	34	15.0	52	18	195
6D-23	23	33.0	34	16.0	52	20	200
6D-24	24	34.0	34	17.0	52	20	200
6D-26	26	37.0	35	19.0	53	22	230
6D-27	27	38.0	36	19.0	53	22	245
6D-29	29	40.0	37	21.0	56	22	285
6D-30	30	42.0	39	21.0	56	25	310
6D-32	32	44.0	40	21.0	56	25	345
6D-35	35	48.0	40	23.0	58	25	400
6D-36	36	50.0	40	24.0	58	30	420
6D-38	38	52.5	43	25.0	60	30	465
6D-41	41	55.5	44	27.0	63	35	525
6D-46	46	62.0	45	30.0	65	35	580
6D-50	50	67.5	48	32.0	70	38	830
6D-54	54	74.0	50	34.0	76	41	925
6D-55	55	76.0	50	35.0	78	41	990
6D-58	58	80.0	52	36.0	80	41	1,130
6D-60	60	80.0	52	36.0	81	41	1,190



ご使用上の注意



注意

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.

ラチェットハンドル


ツメ式

小判形のスタンダードラチェットハンドル。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	471	19.0凸	61	52.9	31.9	500	1,925

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・ラチェットハンドルの操作はゆっくりといてください。／ Use ratchet handles slowly and softly.
・左右の切り替えは完全にしてください。／ Switch over the direction completely.



スピナハンドル


角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。

仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)d	寸法(mm)L	質量(g)	EA品番
	411	19.0	38	16.8	500	1,550	EA618LE-10

スピナハンドル 411はクロスバー CB60（クロスバー CB60）と組み合わせてT形レンチとしてご使用いただけます。

- ⚠ 注意** ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
・ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
・角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。／ Insert square drive positively to the bottom.




T形スライドハンドル

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
L形レンチやT形レンチとして使用できます。

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)L	質量(g)
	205	19.0	22	60	500	1,770

- ⚠ 注意** ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
・ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
・角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。／ Insert square drive positively to the bottom.



エクステンションバー


深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、
ソケットを延長させるために使用します。

仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
610	19.0	36	25	179	200	22	800
611	19.0	36	25	379	400	22	1,570

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
・アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)



ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

- 首振角度：左右に75度

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	質量(g)
	408	19.0	36	36	25	104	465

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.
・ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、
衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。
JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。
／ Strength of joints is about half of that of ratchet handle (JIS and ISO), because they are composed of
output square drive and input square drive components and have poor power transmission rate.
Do not handle joints roughly.
・アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

