


ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

- 首振角度：左右に75度



仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	質量(g)	EA品番
	408	19.0	36	36	25	104	465	EA618LB-11

ご使用上の注意 **注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

- ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。

JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。

- Strength of joints is about half of that of ratchet handle (JIS and ISO), because they are composed of output square drive and input square drive components and have poor power transmission rate. Do not handle joints roughly.

- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)

/ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)