

こんな凸凹面にもしっかり吸着します。

凸凹対応吸盤!

壁をキズつけずに
密着ジェルで
強力吸着!
レバー式で固定。

吸盤革命

密着
ジェル
(密着)
+
レバー式
固定
=
密着の
新耐重

こんなことも
OKです!

ユニットバス
の天井に



取り付けられる所

- 吸着の吸着面が真空を保てる所
- 水拭き可能な材質
- 空気や水を透過しない材質
- 吸着面よりも大きいタイル・金属・ガラス (スリガラス 含む) プラスチック・鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸着が真空を保てる所

上記内容が満たされる・タイル・ガラス・スリガラス・床材・壁紙・フローリング・車のダッシュボードなど
※ いずれも両面してない場合は吸着に難い

取り付けられない所

- 密着ジェルが乾きやすくなる凹凸・溝
- 吸着の吸着面が真空を保てない所
- 水拭き可能な材質
- 空気や水を透過する材質
- 吸着面の下地が剥離している場所
- 厚板ガラスや柔らかい物など下地破壊の可能性がある場所

上記内容が含まれる・無塗装の床・壁・コンクリート・タイル・壁紙・布・皮・天然石 (大理石含む)・タイルのメジョウ、空気
が通る所や水拭き可能な材質は吸着に難い

- 耐荷重は試験での検査データです。
(ガラス面に付けた吸着の引張強度試験結果)
- 対象物や条件・状況により、記載耐荷重は得られません。

品名	品番	JANコード	サイズ	耐荷重量	E/A 品番
吸盤革命・フック・大	KBK-1	4936068090812	W130xL200xH71mm (1セット)	105g	EA638LA-19
吸盤革命・フック・小	KBK-2	4936068090829	W100xL200xH36mm (1セット)	50g	EA638LA-18

- 材質 大 (本体) フック・レバー・ボリカーボネート スパニング・ストップピン・ベースボスト・炭素鋼
(吸着) ベース・熱可塑性ポリレタン 密着ジェル・ウレタン系エラストマー
小 (本体) レバー・ベース・ボリカーボネート スパニング・ストップピン・ベースボスト・炭素鋼
(吸着) ベース・熱可塑性ポリレタン 密着ジェル・ウレタン系エラストマー
- 凸凹耐荷重 大・壁面使用/6kg 天井使用/21kg 小・4kg

MADE IN KOREA

耐荷重の内容 (大) EA638LA-19

凸凹面 の耐荷重	ガラス面 の耐荷重	ガラス面 の耐荷重
壁面使用 6kg	8kg	17kg
天井使用 21kg	22kg	29kg

凸凹耐荷重

(天井使用) (壁面使用)

21kg 6kg

吸盤直径 約7.8cm

耐荷重の内容 (小) EA638LA-18

凸凹面 の耐荷重	ガラス面 の耐荷重	ガラス面 の耐荷重
壁面使用 4kg	4kg	13kg

凸凹耐荷重

(天井使用) (壁面使用)

4kg

吸盤直径 約5.8cm

大は天井・壁面に



小は壁面専用



※ 上記耐荷重は凸凹の亚克力板での落下下げ
耐荷重値です。(当社調べ) 【試験値は裏面参照】
※ 対象物や環境条件・状況により上記の耐荷重は必ず
減少します。

ジェルを使うと、驚きの耐荷重が実現。

