

デジタルマルチメータ Digital Multimeter

PC700

sanwa®

DCV最高精度0.06%
高精度ベーシックモデル

- 6000 & 9999 カウント
- 周波数などをサブ表示させるデュアルディスプレイ機能
- オプション使用でPCへのデータ転送可能
- 大容量遮断ヒューズ搭載の安全設計
- レンジホールド・データホールド
- リラティブ



一般仕様

動作方式	Δ-Σ方式
交流検波方式	平均値方式平均値方式
液晶表示器(メイン)	9999カウント:V, ロジックHz 6000カウント:mV, μA, mA, A, Ω, C 2000カウント:ダイオード バーグラフ:最大41セグメント
液晶表示器(サブ)	9999カウント:ACV, Hz 6000カウント:AC mV, μA, mA, A
サンプルレート	約5回/秒(50000カウント時) 約1.25回/秒(500000カウント時) バーグラフ部60回/秒
レンジ切り換え	オート及びマニュアル
オーバー表示	数値部に「OL」を表示
極性表示自動切換	マイナス入力時に「-」のみ表示
電池消耗警告	約7V以下でバッテリーマークが点灯
使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度II
動作温度/湿度	5°C-31°Cで80%RH(最大) 31°C以上40°Cでは80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温度/湿度	-10°C-40°C, 80%RH以下結露のないこと 40°C-50°C, 70%RH以下結露のないこと
温度係数	0.15×(23±5°Cでの精度)/°C(5°C-18°C, 28°C-40°C)
電源	006P/6F22(マンガン9V形乾電池)
電池寿命	DCVにて連続, 約60時間
消費電力	約48mW/約0.45mW(オートパワーセーブ時)
オートパワーオフ	電源投入後から約30分後に電源オフ
ヒューズ	F1412: 11A/1000V, IR20kA, φ10×38 mm セラミック管 F1211: 0.4A/1000V, IR30kA, φ6.3×32 mm セラミック管
安全規格	IEC61010 CAT.III600V, CAT.II1000V
EMC指令	IEC61326 (EMC)
寸法/質量	H175×W80×D40mm(製品単体)/約360g H184×W86×D52mm(ホルスタ装着時)/約430g

付属品

テストリード:TL-23a
(全長1.1m/ピン先18mm)
遮光マグネット付ホルスタ:H-700
取扱説明書

別売品

アリゲータクリップ:CL-13a
アリゲータクリップ:CL-14
アリゲータクリップ:CL-15a
アリゲータクリップ:CL-DG3a
ICクリップアダプタ:TL-9IC
細ピンアダプタ:TL-A7M2
バナナジャック接続アダプタ:TL-A4
ヒューズ入りテストリード:TLF-120
クランププローブ:ACS101
携帯ケース:C-PC7
PC接続ソフトウェア:PCLink7
光リンクUSBケーブル:KB-USB7

測定仕様

ファンクション	レンジ	確度	入力抵抗	備考
直流電圧(DCV)	60.00 mV	$\pm(0.12\%rdg+2dgt)$	約10M Ω	※左記は最高確度 (シングル表示の確度)
	600.0 mV	$\pm(0.06\%rdg+2dgt)$		
	9.999 V	$\pm(0.08\%rdg+2dgt)$		
	99.99 V			
	999.9 V			
交流電圧(ACV)	60.00 mV	$\pm(0.5\%rdg+3dgt)$	約10M Ω	※左記は最高確度 (50Hz-60Hz時の確度)
	600.0 mV			
	9.999 V			
	99.99 V			
	999.9 V			
直流電流(DCA)	600.0 μ A	$\pm(0.2\%rdg+4dgt)$	約83 Ω	6A以上の測定は1分以内
	6000 μ A			
	60.00 mA		約1 Ω	
	600.0 mA			
	6.000 A		約0.005 Ω	
	10.00 A			
交流電流(ACA)	600.0 μ A	$\pm(0.6\%rdg+3dgt)$	約83 Ω	※左記は最高確度 (50Hz-60Hz時の確度)
	6000 μ A			
	60.00 mA		約1 Ω	
	600.0 mA	$\pm(1.0\%rdg+3dgt)$		
	6.000 A	$\pm(0.8\%rdg+6dgt)$	約0.005 Ω	
	10.00 A			
抵抗測定(R)	600.0 Ω	$\pm(0.1\%rdg+3dgt)$	開放電圧:約DC1.2V	6A以上の測定は1分以内
	6.000 k Ω			
	60.00 k Ω			
	600.0 k Ω			
	6.000 M Ω	$\pm(0.4\%rdg+3dgt)$		
	60.00 M Ω	$\pm(1.5\%rdg+5dgt)$		
コンデンサ容量(C)	60.00 nF	$\pm(0.8\%rdg+3dgt)$		
	600.0 nF			
	6.000 μ F	$\pm(1.0\%rdg+3dgt)$		
	60.00 μ F	$\pm(2.0\%rdg+3dgt)$		
	600.0 μ F	$\pm(3.5\%rdg+5dgt)$		
	6.000 mF	$\pm(5.0\%rdg+5dgt)$		
	25.00 mF	$\pm(6.5\%rdg+5dgt)$		
周波数(Hz)	15.00 Hz-50.00 kHz	$\pm(0.04\%rdg+4dgt)$		※左記は最高確度
ロジック・レベル周波数	5.000 Hz-1.000 MHz	$\pm(0.03\%rdg+4dgt)$		2.5V以上の方形波
デューティ比	0.1%-99.99%	$\pm(3dgt/kHz+2dgt)$		周波数範囲:5Hz-100kHz
導通チェック	20 Ω -300 Ω	ブザー発音	開放電圧:約1.2V未満	応答時間:<100 μ s
ダイオードテスト	2.000 V	$\pm(1.0\%rdg+1dgt)$	開放電圧:約DC3.5V	測定電流:約0.4mA

※確度保証温湿度範囲:23 \pm 5 $^{\circ}$ C,75%R.H.以下(結露のないこと)

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祭日を除く)

販売店の皆様へ

本社・東京営業所

東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル
TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所

大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2
TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

●本カタログの記載内容は2022年4月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

ご購入の際は販売代理店へ...