

Ringmuttern DIN 582 - C15E

Roh


Werkstoff: C15E
 Kennzeichnung: WK / Abmessung / WLL / C15E / CE / Charge
 Zeugnisse: Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1
 Temperatur-einsatzbereich: -20 °C bis +200 °C
 Anwendungsbereich: Als Teil von Anschlagmitteln und als Lastaufnahmemittel



Eye nuts DIN 582 - C15E

Self coloured

Material: C15E 機械構造用炭素鋼 (JIS S15C同等)
 Marking: WK / size / WLL / C15E / CE / charge
 Certificates: Optional with inspection certificate acc. to DIN EN 10204, 3.1
 Operable temperature range: -20 °C up to +200 °C
 Application range: As part of lifting devices and as load handling attachment



直線方向の最大引張荷重

Artikel-Nr.	WLL in geradem Zug	d1	d2	d3	d4	h	k	Gewicht per 1 Stk.	Stück pro VPE
Article-No.	WLL in straight pull							Weight per 1 pcs.	Units per bag
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	
EA638SD-61 67100060	0,075	M6	20	36	20	36	8	50	50
EA638SD-62 67100080	0,14	M8	20	36	20	36	8	50	50
EA638SD-63 67100100	0,23	M10	25	45	25	45	10	90	50
EA638SD-64 67100120	0,34	M12	30	54	30	53	12	160	25
EA638SD-65 67100140	0,49	M14	35	63	35	62	14	240	25
EA638SD-66 67100160	0,70	M16	35	63	35	62	14	240	25
EA638SD-67 67100180	0,85	M18	40	72	40	71	16	370	10
EA638SD-68 67100200	1,20	M20	40	72	40	71	16	360	10
EA638SD-69 67100220	1,40	M22	50	90	50	90	20	730	10
EA638SD-70 67100240	1,80	M24	50	90	50	90	20	720	1
EA638SD-71 67100270	2,10	M27	65	108	60	97	22	1340	1
EA638SD-72 67100300	3,20	M30	65	108	60	109	24	1320	1
67100330	3,20	M33	75	126	70	128	28	2110	1
EA638SD-73 67100360	4,60	M36	75	126	70	128	28	2080	1
67100390	4,60	M39	85	144	80	147	32	3150	1
EA638SD-74 67100420	6,30	M42	85	144	80	147	32	3110	1
67100450	6,30	M45	100	166	90	168	38	5080	1
EA638SD-75 67100480	8,60	M48	100	166	90	168	38	5020	1
67100520	8,60	M52	110	184	100	187	42	6790	1
67100560	11,50	M56	110	184	100	187	42	6690	1
67100640	16,00	M64	120	206	110	208	48	9300	1
67100720	20,00	M72	150	260	140	260	60	18500	1
67100800	28,00	M80	170	296	160	298	68	27300	1
67101000	40,00	M100	190	330	180	330	75	36400	1

› Sondergewinde auf Anfrage. | Special thread on request.

WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
 Die angegebene Tragfähigkeit WLL t darf nicht überschritten werden.

WLL = working load limit (max. t); VPE = packing unit (pcs)
 The indicated working load limit WLL t must not be exceeded.