

定番を 小さく しました。

10%カット!!



さらに
オートホールド機能搭載
(電圧測定時のみ)

デジタルマルチメータ CD5002

一般汎用モデル

標準価格 ¥15,800 (税込¥17,380)

- IEC61010-1に準拠した安全設計
- フル4桁9999 カウント
- 交流測定は真の実効値 (True RMS) 変換方式
- 軽量コンパクトで持ちやすいデザイン
- バックライト付き

全機種
バックライト搭載



CD5001

電工保守モデル
(検電機能搭載)

標準価格 ¥12,800
(税込¥14,080)



CD5004

一般汎用モデル
(Bluetooth搭載)

標準価格 ¥24,800
(税込¥27,280)



電圧
電流
抵抗
コンデンサ容量
周波数
導通
ダイオード



原寸大

CD5004

Bluetooth搭載 一般汎用モデル



TrueRMS Bluetooth		標準価格 ¥24,800 (税込¥27,280) 校正可能製品		
ファンクション	測定レンジ	最高精度	分解能	入力抵抗
直流電圧	999.9m/9.999/99.99/999.9V	±(0.5%+2)	0.1mV	11M/10MΩ
交流電圧	999.9m/9.999/99.99/999.9V	1.0%+5	0.1mV	11M/10MΩ
直流電流	999.9m/9.999A	1.0%+5	0.1mA	0.01Ω
交流電流	999.9m/9.999A	1.0%+5	0.1mA	0.01Ω
抵抗	999.9/999.9k/999.9k/999.9M/999.9MΩ	0.5%+5	0.1Ω	
コンデンサ	999.9nF/99.99nF/999.9nF/99.99μF/99.99μF/999.9μF/99.99mF/99.99mF	5%+5	0.1nF	
周波数	9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99kHz	0.1%+5	0.001Hz	
導通	約30~70Ω以下で発音。開放電圧約0.6V			
温度	-40~800℃(温度センサ別売)	3%+3	1℃	
ダイオードテスト	開放電圧: 約DC 3.2 V			
表示	数値部9999			
サンプリングレート	約5回/秒 (DCV)			
通信インターフェイス	Bluetooth®5.1 測定データ転送間隔 約1回/秒 iOS Ver 11以降/Windows 10以降			
周波数特性	40~400Hz(正弦波) 精度保証範囲			
電源	LR03(単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本			
寸法/質量	H149×W72×D37mm/約250g(突起部含まず・電池含む)			
安全規格	IEC61010-1 CAT.IV600V/CAT.III1000V			

データ取込アプリケーション SANWA BLE LINK ios用 無償ダウンロード

CD5002

一般汎用モデル



TrueRMS CE		標準価格 ¥15,800 (税込¥17,380) 校正可能製品		
ファンクション	測定レンジ	最高精度	分解能	入力抵抗
直流電圧	999.9m/9.999/99.99/999.9V	0.5%+2	0.1mV	11M/10MΩ
交流電圧	999.9m/9.999/99.99/999.9V	1.0%+5	0.1mV	11M/10MΩ
直流電流	999.9m/9.999A	1.0%+5	0.1mA	0.01Ω
交流電流	999.9m/9.999A	1.0%+5	0.1mA	0.01Ω
抵抗	999.9/999.9k/999.9k/999.9M/999.9MΩ	0.5%+5	0.1Ω	
コンデンサ	999.9nF/99.99nF/999.9nF/99.99μF/99.99μF/999.9μF/99.99mF/99.99mF	5%+5	0.1nF	
周波数	9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99kHz	0.1%+5	0.001Hz	
導通	約30~70Ω以下で発音。開放電圧約0.6V			
温度	-40~800℃(温度センサ別売)	3%+3	1℃	
ダイオードテスト	開放電圧: 約DC 3.2 V			
表示	数値部9999			
サンプリングレート	約5回/秒 (DCV)			
周波数特性	40~400Hz(正弦波) 精度保証範囲			
電源	LR03(単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本			
寸法/質量	H149×W72×D37mm/約250g(突起部含まず・電池含む)			
安全規格	IEC61010-1 CAT.IV600V/CAT.III1000V			

CD5001

電工保守モデル



TrueRMS CE		標準価格 ¥12,800 (税込¥14,080) 校正可能製品		
ファンクション	測定レンジ	最高精度	分解能	入力抵抗
AUTO V	999.9V (AC/DC自動判別)	DC±(0.7%+6) AC±(1.7%+6)	0.1V	10MΩ
直流電圧	999.9m/9.999/99.99/999.9V	0.5%+2	0.1mV	11M/10MΩ
交流電圧	999.9m/9.999/99.99/999.9V	1.0%+5	0.1mV	11M/10MΩ
抵抗	999.9/999.9k/999.9k/999.9M/999.9MΩ	0.5%+5	0.1Ω	
コンデンサ	9.999nF/99.99nF/999.9nF/99.99μF/99.99μF/999.9μF/99.99mF/99.99mF	5%+5	0.1nF	
周波数	9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99kHz	0.1%+5	0.001Hz	
導通	約30~70Ω以下で発音。開放電圧約0.6V	0.5%+5		
検電(EF)	約80V以上の交流電圧や電界を検知			
表示	数値部9999			
サンプリングレート	約5回/秒 (DCV)			
周波数特性	40~400Hz(正弦波) 精度保証範囲			
電源	LR03(単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本			
寸法/質量	H149×W72×D37mm/約230g(突起部含まず・電池含む)			
安全規格	IEC61010-1 CAT.IV600V/CAT.III1000V			

標準付属品

テストリード ATL101

標準価格¥2,500(税込¥2,750)

IEC61010
CAT.IV 600V
CAT.III 1000V
全長約1.15m
ピン先約18mm



別売アクセサリ

クランプセンサ ACS101

標準価格¥19,800(税込¥21,780)

ハンガーマグネット HM-1

標準価格¥2,700(税込¥2,970)



ヒューズ付きテストリード TLF-120

標準価格¥6,000(税込¥6,600)

ACプラグ付テストリード TL-ACV

標準価格¥1,800(税込¥1,980)



アリゲータクリップ小 CL-14

標準価格¥1,500(税込¥1,650)

アリゲータクリップ大 CL-15a

標準価格¥2,000(税込¥2,200)



アリゲータクリップ特大 CL-DG3a

標準価格¥2,500(税込¥2,750)

ICクリップ TL-91C

標準価格¥2,000(税込¥2,200)



細ピン式アダプタ TL-A7M2

標準価格¥1,800(税込¥1,980)

温度センサ K-250PC

標準価格¥2,000(税込¥2,200)



携帯用ケース C101

標準価格¥4,500(税込¥4,950)

携帯用ケース C-DG3a

標準価格¥3,000(税込¥3,300)



sanwa
三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp>

三和製品についてのお問い合わせは

フリーダイヤル 0120-51-3930 受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

詳しくは弊社代理店にお問い合わせ下さい。

本社
03-3253-4871(代)
〒101-0021
東京都千代田区外神田2-4-4 電波ビル

大阪営業所
06-6631-7361(代)
〒556-0003
大阪市浪速区恵美須西2-7-2