

CUSTOM


放射温度計 IR-306

MAX **1100**℃まで
測定可能な放射温度計!



製品特性

測定場所が分かりやすい!
2点レーザーマーカー



設定した温度を超えた温度を測定した時、
表示の点滅とアラームで知らせる
高温・低音アラーム機能



その他製品についての
情報はWEBサイトに
掲載しています。

電気的特性

放射温度

測定範囲	-50 ~ +1100 °C
分解能	0.1 °C (999.9 °C 以下)、1 °C (1000 °C 以上)
測定精度	± 4°C (-50 ~ 0°C) ± 1.5 %rdgまたは ± 2°Cのどちらか大きい方 (0 ~ +500°C) ± 2.0 %rdg (+500°C ~)
放射率設定	0.10 ~ 1.00 (0.01ステップで可変)
温度センサー	赤外線センサー
測定エリアサイズ	30 : 1
測定波長	8 ~ 14μm

K熱電対センサ ※ 付属品のK熱電対センサーの測定範囲は -50 ~ +200 °C です。

測定範囲	-50 ~ +1370 °C
分解能	0.1 °C (999.9 °C 以下)、1 °C (1000 °C 以上)
測定精度	± 1.5 %rdgまたは ± 1°Cのどちらか大きい方

一般仕様

サンプリング	約 4 回 / 秒
使用温湿度	0 ~ +50 °C、10 ~ 90 %RH (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20 ~ +60 °C、80 %RH以下 (但し、結露のないこと)
オートパワーオフ	約 30 秒
メモリー機能	99件
電源	9V角型電池 × 1個
電池寿命	約 7 時間 *1
寸法	約 W 59 × H 198 × D 120 mm
重量	約 286 g (電池含む)
付属品	取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、 9V角型乾電池 × 1個 *2
オプション品 (別売)	Kタイプ熱電対センサー (LKシリーズ) *3

*1: アルカリ乾電池使用時。使用頻度、使用状態により電池の寿命は短くなります。
*2: 本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。
*3: オプションセンサーに関する情報はウェブにてご確認ください。

CUSTOM 放射温度計ラインアップ



IR-250H

測定範囲 **-50** ~ **+580** °C

放射率
可変
0.01ごと



IR-310H

測定範囲 **-50** ~ **+550** °C

放射率
可変
0.01ごと

LEDの色で知らせる 結露発生警告モード



CT-2000DS

測定範囲 **-50** ~ **+580** °C

放射率
可変
0.01ごと



IR-310WP

測定範囲 **-60** ~ **+550** °C

放射率
可変
0.01ごと

IP54 準拠 防水



IR-211H

測定範囲 **-50** ~ **+550** °C

放射率
可変
0.01ごと

放射率可変機能付き
多機能エントリーモデル



IR-309

測定範囲 **-60** ~ **+1600** °C

放射率
可変
0.01ごと

別売りの**Kタイプ熱電対**
を使用した**温度測定**が可能
測定範囲: -64 ~ +1400 °C



IR-211

測定範囲 **-50** ~ **+500** °C

放射率
固定
0.95

高温域まで測れる
エントリーモデル



IR-01U

測定範囲 **-30** ~ **+550** °C

放射率
可変
0.01ごと

内蔵の温度センサーで
環境温度測定
が可能
測定範囲: -10 ~ +60 °C



IR-210

測定範囲 **-50** ~ **+330** °C

放射率
固定
0.95

基本機能を押さえた
エントリーモデル



IR-10

測定範囲 **-30** ~ **+275** °C

放射率
固定
0.95

ポケットに収まる
小型タイプ

< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム

本社／関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12

TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137

関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12

ブルーク長堀橋ビル6F

TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像
を使用しています。また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる
場合があります。
・本リーフレットの記載内容は2019年12月現在のものです。
©2019 CUSTOM Corporation Printed in Japan 191201

< リーフレット管理用 >



4 983621 960464