

# 最高温度分解能サーモグラフィ testo 885

温度分布

校正可



|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 画素数      | 320×240 (SR 640×480)           |
| 測定範囲     | -30～+650℃ (+1,200℃オプション)       |
| 温度分解能    | 0.03℃以下 (+30℃時)                |
| 精度 (代表値) | ±2℃または測定値の±2% (どちらか大きい方)       |
| 視野角      | 30°×23°                        |
| 動画記録     | PC接続で可能                        |
| パノラマ     | 最大3×3                          |
| 望遠レンズ    | オプション:望遠 (11°)、超望遠 (5°)        |
| 場所認識機能   | ○                              |
| 温度データ付動画 | オプション                          |
| 動作温度     | -15～+50℃                       |
| バッテリー    | 専用リチウムイオン充電電池 (4.5時間駆動)        |
| 外形寸法・質量  | 253×132×111mm 約1,570g (バッテリー込) |

## 0.03℃温度分解能で小さな温度も逃さず表現

testo 885は、温度分解能0.03℃の最高画質のサーモグラフィです。オプションの動画記録機能では、25Hzの温度データ付動画を撮ることもでき、自動インターバル撮影で複数枚撮った画像もビデオフォーマットで保存されるため、1つのファイルに収まります。また、解析ではポイントのトレンドグラフも簡単に表示します。

### 特長

- ・ 温度分解能:0.03℃ ・ 画像データ自動整理機能「場所認識」搭載
- ・ 超解像SuperResolution機能標準搭載
- ・ 温度データ付動画記録オプション
- ・ タッチパネルとジョイスティックのデュアル操作

| 製品                                                                         | 型番                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| testo 885-2 (30°)                                                          | 0563 0885 V2S1 (EA701ZB-4A) |
| testo 885-2 超望遠仕様 (5°)                                                     | 0563 0885 V4S1 (EA701ZB-5A) |
| 同梱品:本体、専用ケース、ソフトウェア、SDカード、USBケーブル、ACアダプタ、バッテリー、ストラップ、Bluetoothヘッドセット、出荷検査書 |                             |
| testo 885-2望遠セット (30°+11°)                                                 | 0563 0885 V3S1              |
| testo 885-2 超望遠セット (5°+30°または11°選択)                                        | 0563 0885 V5S1              |
| testo 885-2 全レンズセット (30°+11°+5°)                                           | 0563 0885 V6S1              |
| 同梱品:885-2内容+望遠レンズ、レンズプロテクタ、予備バッテリー、充電器                                     |                             |
| 温度データ付動画記録                                                                 | I1                          |
| 1,200℃高温測定                                                                 | J1                          |
| レンズプロテクタ ※超望遠レンズと併用不可                                                      | 0554 0289                   |
| 黒体テープ                                                                      | 0554 0051                   |
| SDカード (2GB)*2                                                              | 0554 8803                   |

\*2SDHCカード (最大32GB) も使用可