


EA702GC-16 可燃性ガス検知器




特長

- LEDリーコンボで一目で可燃性ガスの漏れが分かります。
- 燃料配管やボイラーなどのチェックが容易です。

● ケース付




本体構成




③ LEDリーコンボ表示



1. リーコンボ表示
LEDの左から
順番に点灯
します。



2. ガスリーに応じて
左から右へ
LEDが点灯
します。



仕様

検知方法	半導体ガスセンサ / 拡散式		
対象用途	可燃性ガスのリークの有無とリーク箇所の発見		
対象ガス	ガソリン・プロパン・天然ガス・重油など		
感度	ガス / レンジ	H	L
	ガソリン	5ppm	—
	プロパン	40ppm	200ppm
	ブタン	10ppm	50ppm
表示方式	ブザー・リーコンボ表示LED		
電源	単3電池 × 4本(付属)		
電池寿命※	約40時間(20°Cの環境下において)		
使用温度	温度: -10°C ~ +60°C、湿度: 80%RH以下(常温において)		
プローブ長	400mm		
サイズ / 重量	65(W) × 42(D) × 220(H) mm / 370g		
付属品	感度チェック剤(1個)、ハードケース		

※: 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。