

EA708S ミニクランプメーター

仕様

測定機能	交流電流(クランプ式)	測定周期	2回/秒
測定方式	積分方式	使用回路電圧	AC600V以下
表示	3・5桁、最大表示「1999」、単位記号付	使用温湿度範囲	0～40℃、80%RH以下、結露なきこと
測定範囲	0～20A、200A(50/60Hz)	保存温湿度範囲	－10～60℃、70%RH以下、結露なきこと
レンジ切替	2レンジマニュアル	電源	LR44×2個(連続約100時間)
許容誤差	23℃±5℃、80%RH以下	消費電力	約5mW
測定導体径	最大φ33mm	サイズ	54(W)×155(H)×20(D)mm
オーバーレンジ表示	最上位桁“1”のみ点滅	重量	約85g
データホールド	「DH」マークが点灯し、表示をホールドする	付属品	LR44×2個
電池電圧表示	1.2V±0.1のとき「B」マーク点灯		ソフトケース

レンジ	分解能	確度
20A	10mA	±1.2%rdg±5dgt(50/60Hz)
200A	0.1A	

寸法図

