

EA706V 硬度チェック





(6本組)


- グリップは滑り止め効果があり、手になじみやすいものです。
- 測定硬度(HRC)・・・40、45、50、55、60、65
- 全長(L)・・・175mm
- ヤスリ・・・長さ(l):65mm、径(D):4.3mm
- 重量(1セット)・・・240g

特長

- 対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。
- テスター先端部の曲げ加工で平面・曲面・内径面の硬度チェックが可能です。
- ポケットに入れて、大型の工作物や屋外の特殊鋼材など試験機にかけられない場合に有用です。
- 切削加工前の被削材の硬度をチェックするとき、熱処理後の到達硬度の有無をチェックするときなどにお役に立ちます。



ヤスリ先端



使用方法

- 披験材のさびはあらかじめ除去してください。
- キズが付かない場合は、ランク上のテスターでチェックして下さい。

- 6本入りセットで、硬さはグリップで色別できます。
HRC40



HRC45



HRC50



HRC55



HRC60



HRC65



色 COLOR	表示 INDICATION	テスターの実硬表 FILE-HARDNESS	
赤 RED	HRC 40	HRC 40~42	HV 392~412
黄 YELLOW	HRC 45	HRC 45~47	HV 446~471
黄緑 LIGHT-GREEN	HRC 50	HRC 50~52	HV 513~544
緑 GREEN	HRC 55	HRC 55~57	HV 595~633
青 BLUE	HRC 60	HRC 60~62	HV 697~746
黒 BLACK	HRC 65	HRC 65~67	HV 800~865

※ 表示硬度はHRCで2度上方への誤差を含みます。