


EA719K-1 溶接ゲージ

裏面




■仕様

- ・本体サイズ…70.5×48×7mm
- ・材質…ステンレス製
- ・溶接ビートの測定
 - 角度測定
 - 隙間測定
 - 長さ測定
- ・精度…±0.2mm以内
- ・角度…±1.5°以内


あらゆる溶接作業の検査に威力を発揮します。
すみ肉の大きさ(脚長) 肉盛寸法(補強盛寸法)等、
あらゆる溶接検査の測定に使用します。

■溶接ビートの測定


すみ肉の大きさ(脚長)の測定



肉盛寸法の測定
(補強盛寸法)




すみ肉のノド厚及び
フクラミの測定




■溶接前加工の測定


ベベル開先角度の測定




ルート間隔 (隙間) の測定



板厚 その他の測定




ルートフェースの測定




■応用測定


スキ間
小穴径 (3.5mm以下) の測定




丸棒径 (20mm以下) の測定
溶接棒径)



段差
板厚 (20mm以下) の測定



一般角度の測定



長さの測定 (40mm以下)

