



## 箱型定盤[機械仕上げ]

一般的な罫書台、測定台等として使用します。

EA719X-21~30

EA719X-31~33



W : 幅 Width  
 t : 吹上天厚 Thickness of top  
 F : リブ厚 Rib size  
 L : 長さ Length  
 H : 高さ Height  
 E : 側厚 Side thickness

品番	幅(mm)	長(mm)	高(mm)	吹上天厚 (mm)	吹上側厚 (mm)	リブ厚 (mm)	リブ数 (本)	平面精度(μ m)	重量 (kg)
	W	L	H	t	E	F			
EA719X-21	200	200	50	9	8	7	1X1	25	5.4
EA719X-22	200	300	50	9	8	7	1X1	29	7.2
EA719X-23	250	250	50	9	8	7	1X1	33	8.5
EA719X-24	300	300	50	10	8	7	1X1	38	12
EA719X-25	300	400	60	15	12	10	1X1	43	19
EA719X-26	450	450	75	15	12	10	1X1	52	41
EA719X-27	450	600	100	15	12	10	1X1	60	55
EA719X-28	500	500	80	15	12	10	1X1	57	45
<del>EA719X-29</del>	500	750	100	15	12	10	1X2	65	72
EA719X-30	600	600	100	15	13	10	2X2	66	64
EA719X-31	600	900	100	18	14	11	1X2	82	115
EA719X-32	750	750	120	15	15	13	2X2	82	140
EA719X-33	750	1000	125	20	15	13	2X2	90	185

廃番

- ・材質・・・鋳鉄(FC250)
- ・良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。