

ご使用前に必ずお読みください。



本体マグ:強力ネオジ磁石採用 マグ力25kg

本体ケース下部の磁石により、本体を軽量鉄骨などに取り付けられます。
※保持力は磁石が密着した対象物の表面状態によって変化します。

本体マグ垂直方向保持力
例:軽量鉄骨 (t=0.6mm) 14.5kg
リップ溝鋼 (t=1.6mm) 21.0kg
単管パイプ (t=2.0mm) 23.5kg


- 本体マグで取り付けて使用する場合は必ずテープをロックして使用してください。また、不意の衝撃での落下飛来を防止するため必ず付属の落下防止ストラップを対象物に回し付けてください。
- テープを引込む際は必ず本体を手を持って引き込んでください。
- 本体マグは本体を保持する目的以外で使用しないでください。

マグ爪:強力ネオジ磁石採用

- 磁石は鉄粉などを吸着しますので、測定をする前に必ず付着物を取り除いてください。
- 磁石の影響を受けやすい機器には絶対に近付けないでください。


■0点補正移動爪

《マグネットを使用した使い方》




- マグネット爪前面を金属に付け、テープを引きながら測定した場合測定値から「1.6mm」を減らしてください。

《通常の使い方》



- 爪を押しつけて測る場合
爪は押されて後に移動します
爪の外側(マグネット面)が測定0点となります



- 爪をひっかけて測る場合
爪は引っばられて前に移動します
爪の内側が測定0点となります

発売元

株式会社TJMデザイン

0120-125577

www.tajimatool.co.jp

MADE IN CHINA

日本製テープを使用しています。



台紙

外装プリスター



コンベックスの落下事故・破損・紛失を防止。高所での現場作業や移動時にも、安全な作業ができます。

●コンベックスを取り外す時は、本体下部を持ち、①親指でホルダー上部のボタンを押しながら、②コンベックスを上へ引き上げてください。

●コンベックスを戻す時は、ホルダー部にクリップ部をカチッと音がするまで押し込んでください。コンベックスは固定されます。安全のため完全にロック状態になっていることを確認してください。

取り付け可能ベルトサイズ

幅:60mm以内/厚み:5.5mm以内

■ショックアブソーバー

テープ引き込み時のショックを吸収します。

■ヨンゴゴピーチ表示(↓)付
455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使用します。

■落下防止ストラップ付



品名:セフG3ゴールドダブルマグ

25 7.5m (メートル盛)

CWM3S2575

細目

安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用してください。



本製品には通電性があります。感電に注意してください。



使用上の注意

- 使用前に破損や変形の有無を確認し、異常がある場合やホルダー部分がロック状態にならない場合は、事故の原因になりますので使用しないでください。
- 事故の原因になりますので、修理・分解・改造しないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 測定用途以外には使用しないでください。
- テープのエッジで手を切る恐れがありますので、引き込み時は必ず本体を手を持ち、テープに指をあてて引き込んでください。
- テープの変形の恐れがありますので、引き込み時は必ず本体を手を持ち、テープに指をあてて引き込んでください。
- テープに折れ、キリ等が発生した場合は使用しないでください。
- 本体で取り付けて使用する場合は必ず付属の落下防止ストラップを対象物に回し付けてください。
- 本体は本体を保持する目的以外で使用しないでください。
- 本製品には磁石を使用しています。磁力の影響を受けやすい機器には近付けないでください。
- 爪部の磁石は鉄粉などを吸着しますので、正確な測定をするために必ず付着物を取り除いてください。
- テープが引き込まないまま、テープ内に水分が入らないようにしてください。
- テープ内の引き込みがなくなりテープが引き込まないまま、異物が入らないようにしてください。