

ご使用後ご同様の安全対策をおこなってください。



引っ越しや
模様替えに
リフォームなど
の現場での測定
に便利です。



高精度に
手の届かない
場所の測定に
便利です。

15m
測定範囲

±3.0mm
測定精度

距離

連続測定



レーザー照射部、タリヤ等には
油断や道具類が安全に届くよう、
結露対策等への対策をお願いします。
使用後の清掃をお願いします。

付属品

- 専用ストラップ
- 専用アルミカシ保護油
- 本 (動作説明書)

主な仕様	測定精度	±3.0mm (+D=0.1mm)×3 ±6.0mm (+D=0.1mm)×3
	(測定し得る最小値)×2	
	測定範囲	0.5m ¹ 、15m ² (0.3m ¹ 、6m ²)
	(測定し得る最小値)×2	
	測定方式	345×22×20mm
	標準・電圧表示	60V
	レーザー安全クラス	クラス2
	レーザー出力	1mW以下

- ※1-4 仕入れ時に影響。それぞれ以下の条件で測定されます。
- ※1 表面に塗った塗料で、その塗料の性状、厚さ、色、形状により、測定結果が異なる場合があります。
- ※2 表面に塗った塗料で、その塗料の性状、厚さ、色、形状により、測定結果が異なる場合があります。
- ※3 測定時、測定対象物の表面に汚れや油分が付着している場合は、測定結果が異なる場合があります。
- ※4 測定対象物の表面に汚れや油分が付着している場合は、測定結果が異なる場合があります。

警告



- 必ず作業時の安全対策を徹底してご使用ください。
- 作業時に、目や顔にレーザー光線が当たらないようにしてください。レーザー光線が当たると、目や顔に怪我の原因となります。
- 子供には触らせないでください。また、子供が手の届く場所には保管しないでください。
- 本製品は屋内専用です。直射日光下など高温となる場所での使用・保管を行わないでください。

6ヶ月保証

製品の購入時の納品書添付の保証書の提出が必要です。

■各種お問い合わせはこちらまで

0120-125577

受付時間：平日 9:00～17:00
12:00～13:00 (祝日・年末年始を除く)

AD1000



販売元 株式会社T.Mデザイン

www.tmdesign.co.jp

MADE IN CHINA

