



EA721K-71



製品コード	75321
製品名	ブルーレベル J r. 2 デジタル180mm 防塵防水 マグネット付
包装形態	クリアパッケージ
JANコード	4960910753211

特長

- コンパクトボディでも測定値が見やすい大型液晶です。
- デジタルモジュールでも気泡管でも測定できるコンパクトデジタルレベルです。
- 厚さが20mmなので奥行きのない配電盤に安定して載せることができます。
- 大きな2つのボタンで高い操作性を実現しました。
- 繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。
- 防塵・防水性能 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)です。
- 水平気泡管の傷や汚れを防ぐ、水平気泡管カバー付です。水平気泡管カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管は防水仕様ではありません)。
- クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
- 0°、90°付近になると傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付なので、水平、垂直の微調整が容易に行えます。
- 本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転します。
- デジタルの測定は角度、勾配、立ち上がりを測定できます。
- デジタル測定ユニット部は校正機能、ホールド機能、比較測定(ゼロセット)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能、電池消耗警告機能付です。
- 測定基準面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
- 強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。

仕様

- 気泡管感度・精度 感度：0.35mm/m=0.0201°精度：±1.0mm/m=±0.0573°以内
- デジタル表示精度 0°、90°の時：±0.1°
0°、90°以外の時：±0.2°
- デジタル表示最小単位 角度：0.05° 勾配：0.1%
立ち上がり：1mm/m
- 防塵・防水性能 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
- ※防塵性能：粉塵が侵入しません。 防水性能：いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。
- オートパワーオフ 無操作状態で約10分後
- 電源 リチウムイオン電池(内蔵)
- 電池容量 300mAh
- 連続使用時間 約30時間
- ※15～35℃の環境で使用した場合です。また使用回数や充電回数などで変動します。
- 使用温度 -10～50℃
- 材質 本体、デジタル測定ユニット部：アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液体：石油系液
- 本体サイズ 180×50×20mm
- 製品質量 175 g
- 付属品 ACアダプター