

接地抵抗計

現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際
保護等級: IP67



- 粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級:IP67
- 1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー ● 0~2000Ωのワイドな測定範囲
- 作業時間を大幅短縮! 改良された接地棒とコード巻取器を付属 CAT IV 100 V, CAT III 150 V, CAT II 300 V



現場に強い、防塵・防水性能にすぐれたボディ

防塵防水性: IP67


粉塵が筐体内に入らない構造だから、泥やほこりを気にせず現場で使えます。汚れても、水洗いが可能な接地抵抗計です。

接地抵抗計の使い方 2電極法/3電極法

接地抵抗の測定方式(2電極法/3電極法)を選択できます。

選択キーを押すと、内部で自動的に接続を切り替えるのでショートバーなどの接続は不要です。3電極法:補助接地棒を地面に差し込んで測定

2電極法:柱上トランスのB種接地工事を利用して測定




Before

ハンマーで打ち込んでいた
従来の太い補助接地棒

After

細いから抜き差しラクラク



測定準備時間を大幅に短縮 使いやすいデジタル接地抵抗計

補助接地棒を従来品より細くしたことで、地面に抜き差ししやすくなりました。素材は固くて錆びにくいステンレスを採用しています。

また、補助接地極の許容抵抗を従来の10倍に強化しました。これにより、土壤の乾燥状態等で許容抵抗を超えてしまうために何度も補助接地棒を挿し直していた不便を解決します。

簡単操作のデジタル接地抵抗計

操作方法はいたって簡単、MEASUREキーを押すだけで測定できます。

地電圧チェック→補助接地極チェック→接地抵抗測定を自動で行います。

オートレンジなのでレンジの切り替えが不要、自動で最適なレンジを選択して測定します。

測定コードがからまない！ねじれない！新開発のコード巻き取り器

接地抵抗の測定作業では、長い測定コードの片付けに時間がかかります。

新開発の巻き取り器なら、従来のリール式と比較して約2倍以上の速さで巻き取れるので 接地抵抗計の片付け作業時間を大幅に短縮できます。