

IPX7 準拠

CUSTOM

水周りでの 作業に強く、 水洗いもOK!

防水デジタル温度計
CT-320WP

°C
サーミスタ

HOLD

MAX
MIN

防水
IPX7準拠

クリップ

POINT

当社従来品 (CT-300WP) と比べて

✓ **お求め安い価格に!**

✓ **測定温度範囲が広がり、
活用の幅が広がる!**

測定範囲 **-50 ~ +300°C**

(CT-300WP 測定範囲 -40 ~ +250°C)

プローブ長 142 mm

先端φ2.5 mmの
先細センサー

応答速度が速く、
被測定物へのさし傷が
目立ちにくい!

便利

プローブキャップ付で保管しやすい。
さらに、持ち手としても使える!

食品・調理



農業・園芸



理化学



その他



幅広い分野で、様々な場面の温度管理に!

仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ材質	ステンレススチール (SUS 304)
プローブサイズ	φ4.0×142mm (先端部φ2.5mm)
測定範囲	-50~+300°C
分解能	0.1°C
	±1°C (-10.0~+100.0°C)
測定精度	±2°C (-50.0~-10.1°C, +100.1~+200.0°C)
	±4°C (+200.1~+300.0°C)
サンプリング	1回/秒
オートパワーオフ	機能なし
使用温湿度	0~+50°C、結露のないこと
保存温湿度	-20~+65°C、結露のないこと
表示	液晶表示、単位「°C」 オーバーレンジ表示「HI」及び「LO」

電源 LR44 (1.5V) ボタン形電池 ×1個

電池寿命 約1年 (1日約3時間の使用にて) ※1

防水性 IPX7 準拠※2

寸法・重量 W30×H260×D15 mm・約37g ※3

付属品 プローブキャップ、取扱説明書

校正 可

JAN 4983621200164

▼詳しくはこちら



本器の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。

※1：本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

※2：IPX7とは日本工業規格の規定する防水性能に関する等級です。

常温の水道水、かつ静水の水深1mのところに静かに沈め、約30分間放置して取り出したとき、機能に影響がないことを示します。

※3：寸法・重量は、電池およびプローブキャップを含みます。

温度

ログデータを

を

スマホで
ワイヤレス受信

無線で繋ぐと
超便利!



通信ケーブル無しでラクラク

無線温度ロガーシリーズ

Bluetooth
SMART


専用アプリ
BTLogger
無料

PDF CSV 画像

メール添付にて送信



そのままスマホで
レポートを作成したり、
PCなどにデータを送れます。



データ収集画面

※一度に通信できるのは1台のみです。



レポート作成画面

選べる3種類のセンサータイプ

※ スマートフォン・プラスコ等の器具は製品に含まれません。それぞれの画面はハメコミ合成です。スマートフォンの画面は、iOS機器で本製品を接続した場合の表示例です。

折りたたみ式プローブ CT-600BT



各種
実験



測定範囲: -40 ~ +250℃

ワイヤープローブ CT-620BT



コード長
約1m

測定範囲: -50 ~ +70℃

防水
センサー
(吸盤付)



水温
など

温度
管理

ステンレスプローブ CT-621BT



コード長
約83cm

測定範囲: -40 ~ +300℃

調理
など

各種
管理

+250℃対応
耐熱チューブ採用**

90mm ステンレス
センサープローブ

センサー ロングタイプ

防水デジタル温度計 CT-310WP

防水
IPX7
準拠



深い部分の温度を
測るのに便利!



センサー セパレートタイプ

防水デジタル温度計 CT-285WP

防水
IP65
準拠

プローブ長: 150mm
コード長: 100cm



覗き込まなくても、手で確認できる!



< お問い合わせ先 >

株式会社 カスタム

<http://www.kk-custom.co.jp>

本社 / 関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137

関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F
TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
・本リーフレットの記載内容は2018年1月現在のものです。
© 2018 CUSTOM Corporation Printed in Japan 180101

カスタムは法令に則った
製品づくりを行っております。

計量法 SI 単位

< リーフレット管理用 >



4 983621 960273