EA723HG−3、EA723HG−4(トルクドライバー)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆共通仕様

○ 導電性　　○ 精度　±6%　　○ 六角シャンク 1/4”
○ アジャスタブル型　　○ クラッチ機構付

◆個別仕様

	トルク範囲	最小メモリ	全長	胴径	重量
EA723HG-3	1-6 Nm	0.1Nm	196mm	34mm	335g
EA723HG-4	4-9 Nm	0.1Nm	196mm	34mm	335g

◆ トルクの調整方法

① ロックカラーを下に押し下げます。
② 押し下げたまま、ハンドルを回して希望のトルク値を調整します。
③ ロックカラーを離すとトルク値が固定されます。
④ 設定したトルクに達するとクラッチが切れて作業者に伝えます。



◆使用上の注意

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929

18.Dec