



EA723HR-1~6
(ラチェット式トルクレンチ)

- ラチェット付
- スチール製
グリップはゴム製
- 両面に差込があり、左右両方向に使用できます。
- 導電性
- 精度 ±4%
- ケース付
- オーバーロード保護機能付

	トルク範囲	最小メモリ	トルク範囲	最小メモリ	差込角	X(mm)	全長(mm)	重量(g)
HR-1	0.8-4Nm	0.1Nm	7-35lbf·in	1lbf·in	1/4"	61	244	520
HR-2	1.6-8Nm	0.25Nm	14-70lbf·in	1lbf·in	1/4"	61	244	520
HR-3	2.4-12Nm	0.5Nm	24-120lbf·in	2lbf·in	1/4"	61	244	520
HR-4	2.4-12Nm	0.5Nm	24-120lbf·in	2lbf·in	3/8"	69	244	520
HR-5	5-25Nm	1Nm	48-240lbf·in	10lbf·in	3/8"	69	244	520
HR-6	8-40Nm	1Nm	4-20lbf·ft	0.5lbf·ft	3/8"	69	244	520



廃番
廃番
廃番
廃番



(使用方法)

右ネジ使用時

左ネジ使用時



(使用上の注意)

