

EA723KA-1~-4(トルクレンチ)取扱説明書


Ver 1.1

※EA723KA-4は廃番商品となりました。

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

安全のために


- 作業者は必ず保護メガネを着用してください。
- 設定値以上のトルクを掛けないでください。
故障の原因になります。
- トルクレンチは締結部を緩めるために使用しないでください。
- トルクを掛けようとして延長棒などを使用しないでください。
- 工具を落したりすると、ケガ、破損の原因になります。
- 工具は常にきれいに拭いてください。
- 内部組品は組立時に注油されています。内部に注油する必要はありません。



○トルクの設定

事前にトルクレンチテスターで現在のトルク値を確認します。

1. 本体後部のキャップを外します。
2. 後部の穴の中に調整用のネジがあります。
3. 1/8"六角棒レンチを使用します。
ネジ穴に差し込みまわして調整します。
 - ・時計方向でトルクが上がります。
 - ・反時計方向でトルクが下がります。
4. 調整後、トルクレンチテスターでトルク値を確認してください。
5. キャップを戻します。
6. 適切なビットを先端部に差し込みます。
7. ハンドルの中央を持ってハンドルを回します。
トルク値に達した時カチッという感触で作業者に知らせます。



株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

16.Jun.