


KMV形 マグネットVブロック MAGNETIC V-BLOCK




用途

丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具

特長

- 上面(V面)、端面が吸着可能です。
- 切換レバーは脱着可能です。
(六角対辺は8mm)
- 防滴、耐油構造です。
- 2個で1セットです。
- 特級精度仕上げにも対応致します。
予めご相談下さい。



↑は吸着面を指しています。



形式 Model	吸着力 Holding Power	使用可能径 Applicable Diameter	寸法 Dimensions				質量 Mass
			B	H	L	a	
KMV- 50D	150N (15kgf) 以上	φ8~φ 50	40	50	70	36	1kg×2
KMV- 80D	200N (20kgf) 以上	φ8~φ 80	50	80	100	60	3kg×2
KMV-125D	230N (23kgf) 以上	φ8~φ 125		100	150	90	5kg×2

※吸着力はV面でφ20丸鋼の場合によります。※精度につきましては下記の表を参照して下さい。
※2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。

KMV精度表

EA719DG-1

EA719DG-2

(μm)

項 目		形式・精度		KMV-50D		KMV-80D		KMV-125D	
		標 準	特 級	標 準	特 級	標 準	特 級		
平行度	底 面 と 上 面	10	7	15	8	20	9		
	底 面 と V 面			12		15			
	側 面 と 側 面			25		30			
	端 面 と V 面	20		15		20			
底 面 の 平 面 度		10		15		20			
直角度	底 面 と 端 面	20	10	25	12	30	14		
1対のブロックのV面の高さの差		7		8					

※高精度を必要とする場合はあらかじめ特級をご指定下さい。

※精度表に記載のない部分の精度が必要な場合は別途ご相談下さい。

■KVS、KMVの寸法上の精度は、当社社内基準を適用しております。高精度を必要とされる場合はあらかじめ御相談下さい。