


EA723ST-102～206 トルクレンチ用ラチェットヘッド

1. 特長

- ・クロム合金鋼、落し鑄造、なし地仕上げ
- ・ラチェットの最大連続の負荷:EA723ST-102…40Nm、
EA723ST-103…100Nm、
EA723ST-104…100Nm、
EA723ST-204…300Nm、
EA723ST-206…400Nm
- ・トルクレンチの最大負荷限度を上回っての使用はしないで下さい。



2. サイズ

品番	ソケット差込角(″)	工具差込角(mm)	b(mm)	h(mm)	L(mm)	重量(g)
EA723ST-102	1/4	廃番 9×12	22	12.5	20	59
EA723ST-103	3/8	9×12	33	24	17.5	155
EA723ST-104	1/2	9×12	33	24	17.5	147
EA723ST-204	1/2	14×18	43	26	25	302
EA723ST-206	3/4	14×18	50	31.5	25	510