

自動整準レーザーレベル

Automatic Rotating Laser

MJ-300 SERIES

MJ-300

MJ-300S

MJ-300S

標準付属 デジタル受光器

新機能を追加して

パワーアップ!

D=RE2



使用範囲半径 300m 自動整準機構搭載のレーザーレベル



- ❖ 測定範囲半径300m
《半径0.5m～300mと広範囲での使用が可能です》
- ❖ 簡単設置の自動整準機構
《電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準します》
- ❖ 防塵・防滴性能
《IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選びません》
- ❖ 軽量コンパクトボディ
《1.85kgの軽量・コンパクトボディ》

仕様	MJ-300 (本体)
光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm
レーザークラス	クラス3R (JIS C6802によるクラス表記)
精度	±15"
測定範囲	半径0.5m～300m
自動補正範囲	3.5°
電源	単2アルカリ乾電池 4本
電池寿命	約20時間 (アルカリ乾電池使用)
三脚取付ねじ部	W5/8インチ×11山
本体サイズ	約205×155×205mm
重量 (電池除く)	約1,850g

本体に付属する受光器を 2 種類から選択して下さい。



本体 MJ-300



専用ケース



取扱説明書



専用球面三脚



単2 アルカリ乾電池 4本
(本体用)



D-RE2 用 MJ-RE II 用
受光器用電池

デジタル受光器 D-RE2 付きセット EA721XM-10



デジタル数値表示
求めたい高さとの差分を数値で表示することが可能で、効率的な作業を生み出します。

0セット機能搭載 new!
任意の高さを基準(0位置)に設定することができ、レベルを確認する作業などで効率的な作業が行えます。また、クランプを締め込む際に起こりうるズレの心配がありません。


5段階の受光単位 new!
(0.5mm > 1.0mm > 2.0mm > 5.0mm > 10.0mm)
高精度 粗精度

仕様	D-RE2
受光幅	90mm (-30~60mm)
数値表示範囲	80mm (-25~55mm)
受光角度	±45°
検出可能波長	450nm~800nm
受光単位(分解能)	0.5mm / 1.0mm 2.0mm / 5.0mm 10.0mm
防塵・防水性能	IP67

受光器 MJ-RE II ×2 台付きセット



2 台同時使用で作業を効率化



▲▼(矢印)でレーザー位置をお知らせ。

仕様	MJ-RE II
受光幅	48mm (-24~24mm)
検出可能波長	635nm
精度	高精度: ±1.0mm 粗精度: ±2.5mm

myzox 株式会社 マイゾックス

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660
東京営業所 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩4-6-26坂田ビル 1F・2F
TEL 03-6368-6100 FAX 03-6368-6102
大阪営業所 〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3-10-77イブイビル 高井田C号
TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005
福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂三丁目23-2ヒロタビル 5号
TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846
www.myzox.co.jp

LINE@
はじめました!

マイゾックスの新製品情報をいち早くお届けします。

ご登録は

QRコード

ID



@pq12740w

友だち
募集中

お問い合わせ・ご相談は...