

## 製品案内

### コンパクトクラス CO<sub>2</sub>計

# testo535 EA733AJ-2

ほこり・汚れ・衝撃から本体を守るTopSafeプロテクタを装着できます。(オプション)

卓上式赤外線プリンタで、データをその場で日付、時間とともに印刷できます。

大気中のCO<sub>2</sub>濃度の簡単計測に。



## 特徴

室内の空気品質が悪く、CO<sub>2</sub>濃度が高い(1,000ppm以上)と、疲労感や集中力不足、健康障害(シックビルディング症候群)の原因になります。

testo 535は、効率的にCO<sub>2</sub>濃度を計測し、空気品質を保つお手伝いをします。

2チャンネル式なので、長期にわたり安定した計測が可能

校正証明書の発行が可能(オプション)

ホールド機能 & 最大値/最小値表示機能

計測データは現場でのプリントアウトが可能(プリンタ別売)

## 用途例



オフィスなどの室内空気環境を監視し、卓上式赤外線プリンタで素早くデータを印刷



オフィス空調のCO<sub>2</sub>濃度を計測

## テクニカルデータ

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| プローブのタイプ      | 赤外線センサ(非分散赤外線吸収方式)2チャンネル                                                    |
| 計測範囲          | 0~+9,999ppm                                                                 |
| 精度<br>±1digit | ±(50 ppm + 計測値の2%) [0~+5,000 ppm]<br>±(100 ppm + 計測値の3%) [+5,001~+9,999ppm] |
| 分解能           | 1 ppm                                                                       |
| 計測対象          | 空気(大気)                                                                      |
| ディスプレイ        | LCD, 2ライン                                                                   |
| 材質/ハウジング      | ABS樹脂                                                                       |
| 使用温度          | 0~+50℃                                                                      |
| バッテリーの種類      | 9Vブロック型電池                                                                   |
| バッテリー寿命       | 6時間                                                                         |
| 外形寸法          | 190×57×42mm                                                                 |
| 質量            | 300g                                                                        |