

CO₂ 計 testo 535

CO₂



Print
赤外線プリンタ対応
(P64 参照)

測定範囲	0～+9,999ppm
精度±1digit (代表値)	±(50ppm±測定値の2%) (0～5,000ppm)
分解能	1ppm
測定対象	空気 (大気)
センサ	NDIR(非分散型赤外線吸収)式
バッテリー	9Vブロック型乾電池 (6時間)
オートパワーオフ	10分間キー操作がない場合、自動的にオフ
外形寸法・質量	190×57×42mm 約300g

室内の大気CO₂を手軽に測定

testo 535は室内のCO₂濃度を手軽に測定できるCO₂計です。ビルや商業施設、美術館や図書館など、人の集まる場所のCO₂濃度を測定することで、換気量や室内空気品質をチェックするのに役立ちます。

特 長

- ・ 2チャンネル式の赤外線 (NDIR) センサにより長期にわたり安定した測定が可能

機 能

- ・ スタンド付TopSafeプロテクタ
- ・ ホールド機能
- ・ 最大/最小値表示機能
- ・ 赤外線プリンタプリント可能

製品

型番

testo 535

0560 5350

EA733AJ-2

同梱品: 本体、乾電池、出荷検査書

アクセサリ

型番

ベンチスタンド付TopSafeプロテクタ

0516 0183

ACアダプタ (503020 4010 必須)

0554 1143

AC電源ケーブル

503020 4010

ソフトケース

0516 0191

システムケース

0516 0201