

ベーン式風速計
EA739AM

◆仕様

	風速	温度	湿度
計測範囲	0.4~20m/s	-10~50℃	0~100%RH
分解能	0.1m/s	0.1℃	0.1%RH
精度	±(0.2m/s+計測値の2%)	±0.5℃	±2.5%RH(5~95%RH)
単位	m/s、km/s、fpm、mph、knots	℃/°F	%RH、WB(湿球温度)、td(露点)

- 動作温度…-10~50℃
- 電源…単4電池2本
(モニター電池付属)
- 付属品…出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
- サイズ…46×25×133(H)mm
- 重量(電池除く)…69g
- 電池寿命…60時間

◆特徴

- φ30mmのベーンセンサー内蔵
- 温湿度の計測も可能
- 時間平均演算機能
- 体感温度(windchill)演算機能付
- ビューフォート風力階級での表示も可能
- ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
- ポケットサイズですので、非常に小さく、常時携帯でき、現場での計測に最適です。

