

大型液晶表示デジタルノギスシリーズ 読みやすく使いやすい測定工具のスタンダード

防滴 デジタルノギス 成績書
発行可能

AD-5763シリーズ

0.01 mm
最小表示

外形測定内側測定段差測定深さ測定テーパー付きスライドロックオートパワーオフゼロリセットIP54相当

- 高速応答性《最大応答速度3m/S》
- ムラのない滑らかな、しゅう動性
- 防滴構造《水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作する》
- データーホールド機能
- オートパワーオフ機能
- サムローラーつき、転がして微量な調整が可能

	AD-5763-150	AD-5763-200	AD-5763-300
測定範囲	0~150mm	0~200mm	0~300mm

デジタルノギス

AD-5764Aシリーズ

0.01 mm
最小表示

成績書
発行可能

外形測定内側測定段差測定深さ測定テーパー付きスライドロックオートパワーオフゼロリセットIP54相当

- 高速応答性《最大応答速度3m/S》
- ムラのない滑らかな、しゅう動性
- データーホールド機能
- オートパワーオフ機能
- サムローラーつき、転がして微量な調整が可能

	AD-5764A-100	AD-5764A-150	AD-5764A-200	AD-5764A-300
測定範囲	0~100mm	0~150mm	0~200mm	0~300mm
EA品番	EA725D-1B	EA725D-2B	EA725D-3B	EA725D-4B

AD-5765A-150

プラスチック
デジタルノギス


0.01 mm
最小表示

外形測定内側測定段差測定深さ測定テーパー付きスライドロックオートパワーオフゼロリセットIP54相当

- 測定物を傷つけにくいプラスチックタイプ
- 軽量で安全、持ち運びに便利
- データホールド機能
- オートパワーオフ機能

	AD-5765A-150
測定範囲	0~150mm

	外形寸法 (mm)					質量 (g)	テブスバー	
	A	B	C	D	E			
AD-5763-150	77	16	40	236	16	3.5	165 ○	
AD-5763-200	88	19	50	285	16	3.5	195 ○	
AD-5763-300	102	23	60	390	16	4	275 ○	
EA725D-1B	AD-5764A-100	60	14	30	167	13	3	90 ○
EA725D-2B	AD-5764A-150	76	16	40	235	16	3.5	162 ○
EA725D-3B	AD-5764A-200	90	20	50	287	16	3.2	190 ○
EA725D-4B	AD-5764A-300	102	22	60	390	17	4	274 ○
AD-5765A-150	77	16	40	236	16	3.2	50	—



EA725D-1B~4B

	AD-5763シリーズ	AD-5764Aシリーズ	AD-5765A-150
最小表示	±0.01mm		±0.1mm
繰り返し精度	±0.01mm		±0.2mm
器差	±0.02mm(0~150mm)、±0.03mm(150mm以上)		±0.03mm(0~200mm)、±0.04mm(200mm以上)
防水レベル	IP54相当		—
電源	CR2032形リチウム電池1個		CR2032形リチウム電池1個
電池寿命	—		約1年
材質	ジョウ・本尺: ステンレス (SUS420J2相当品)		ジョウ・本尺: PC樹脂、表示部: ABS樹脂
付属品	プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書	プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書、性能検査書	プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書

★成績書発行可能マーク: 検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。
トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。