

標準形ダイヤルゲージ **NEW!**

DIAL GAUGES


スタンダードサイズ。この性能でこの価格、
高コストパフォーマンスモデル！

EA725MA-1A



- 用途●平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、
直角度等の変位測定に
- 材質●本体:スチール
- 測定子先端:銅
- 特長●目量0.01mmの最も一般的なダイヤルゲージです。
- リミット針を装着
 - 軸受部に宝石軸受を使用しています。
 - 目盛板は緑色
 - 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。

●寸法図



単位：mm

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I
WDI-10	43.5	68.5	58	16.5	19	18.5	21	53.5	8

商品コード	品番	目量 (mm)	測定範囲 (mm)	目盛仕様	戻り誤差 (μm)	測定力(N)	長針1回転 (mm)	1/10回転 隣接誤差(μm)	全測定範囲 指示誤差(μm)	繰返し 精密度(μm)	質量 (平蓋装着時)
NEW! 151520	WDI-10	0.01	0~10	±0-100	5	1.5以下	1	8	±20	5	180g