


# EA725MA-8A

新設計の階段状目盛で、最小単位の読み違いを防ぎます！



## ●寸法図



単位：mm

| 品番       | A    | B    | C  | D    | E  | F    | G  | H    | I |
|----------|------|------|----|------|----|------|----|------|---|
| WDI-10KD | 43.5 | 68.5 | 58 | 16.5 | 19 | 18.5 | 21 | 53.5 | 8 |

用途●平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に

材質●本体:スチール

●測定子先端:鋼

特長●最小単位の目盛が見やすい、階段状目盛。

●目量0.01mm、測定範囲0～10mmのダイヤルゲージです。

●リミット針を装着

●軸受部に宝石軸受を使用しています。

●目盛板は緑色

●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。

| 商品コード              | 品番       | 目量(mm) | 測定範囲(mm) | 目盛仕様   | 戻り誤差(μm) | 測定力(N) | 長針1回転(mm) | 1/10回転隣接誤差(μm) | 全測定範囲指示誤差(μm) | 繰返し精密度(μm) | 質量(平差装着時) |
|--------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------------|---------------|------------|-----------|
| <b>NEW!</b> 151677 | WDI-10KD | 0.01   | 0～10     | ±0-100 | 5        | 1.5以下  | 1         | 8              | ±20           | 5          | 180g      |