

風量も測れる熱線式タイプが新登場

デジタル風速計／風量計

WS-06



NEW



センサー部を
伸ばせるから、
高い場所の
計測に便利！

*あらかじめ入力した
タクトの面積により演算表示



電気的性能				23±5℃のとき
風速	単位	レンジ	分解能	測定精度
	m/s	0.20～5.00 m/s	0.01m/s	±(5%rdg+a) または ±(1%Fs+a) のどちらか大きい方*
	km/h	5.0～25.0 m/s	0.1m/s	*a=0.1m/s、0.3km/h、FS=full scale (フルスケール)
		0.70～18.00 km/h	0.01 km/h	
風量	1分間あたりの風量	測定単位	測定範囲	分解能
		m ³ /min (CMM※)	0～45,000 m ³ /min	0.006 m ³ /min～ (面積範囲の設定による)
温度	種類	測定範囲	分解能	測定精度
	風速センサー	0～+50.0℃	0.1℃	±0.8℃
	Kタイプ	-100.0～-50.1℃	0.1℃	±(0.4%rdg+1℃)
		-50.0～+1300.0℃	0.1℃	±(0.4%rdg+0.5℃)
	Jタイプ	-100.0～-50.1℃	0.1℃	±(0.4%rdg+1℃)
		-50.0～+1200.0℃	0.1℃	±(0.4%rdg+0.5℃)

上記測定精度にはオプションセンサーの精度は含まれません。
弊社ではJタイプの熱電対センサーのお取り扱いがありません。

※ CMM: Cubic meter per minute

仕様	
センサー	・風速センサー：熱線（ホットワイヤー） ・温度センサー：サーミスタ
使用温湿度	0～+50℃、85%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	-20～+60℃、85%RH以下（但し、結露のないこと）
電源	単3形乾電池×6本*1またはACアダプター（別売）
電池寿命	・通常測定時：約35時間 （風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時*2）
寸法	・本体：約W68×H177×D45mm ・伸縮タイプ風速センサー【センサー部】約φ12×250～950mm 【ケーブル長】約1.2～1.9m
重量	本体：約380g（電池含む）
付属品	取扱説明書、センサープロローブ、収納ケース
校正	可
オプション	・ACアダプター：VSM-932EK ・Kタイプ熱電対センサー：LK型番の製品より用途に応じて選択
JAN	4983621270082

*1：本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。

*2：バックライトを多用されますと電池の寿命が短くなります。