

# ノガフレックス 小型ホルダー


NF1015

ノガフレックスアーム  
微調整機構なし



NF1022

ノガフレックスアーム  
微調整機構付



PH3035

ボイバースタンド  
微調整機構なし  
EA725T-30



NF2021

ボイバフレックス  
微調整機構なし  
EA725T-31



NF1000

テスト  
インジケータ

0.01mm目盛り  
測定範囲：0.8mm  
ノークラッチタイプ



NF2000

テスト  
インジケータ

0.002mm目盛り  
測定範囲：0.28mm  
ノークラッチタイプ



NF1030

永久磁石付 ノガフレックス  
全方位手元微調整機構付

NF1021


ボイバフレックス  
全方位手元微調整機構付  
EA725T-33




NF1201 ボイバフレックスキット  
NF1021+NF1000  
EA725LC-2




NF1400 ボイバフレックスキット  
NF10403+NF1000  
EA725LC-1



〈旋盤上での使用例〉



ワーク端面に側面からあてる（微調整ねじの位置は手前）



微調整ねじは、ゆるめると全周面に動かすことができるので360°どの方向にもゲージを傾斜させることができます。

アームに触れずに手元微調整！ゲージの微動送り装置が、マグネットのすぐ上にあるため、手振れせず、ゲージのO合わせが瞬時にできます。ポバイ・ノガフレックスは、ノガ社を代表する小型マグネットベースです。


★NF1030のマグネット幅は16mmで狭い場所でも使い易くなっています。

★NF1015、NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。


★NF1021、NF2021、PH3035のポバイフレックス・ポバイスタンドは、重量236gで吸着力32kgf、と超強力な小型オンオフマグネットが装着されています。

★この強力ポバイマグネットの底面は150°にV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。NF2021は、微動送り無しの頑強タイプで放電加工機・ワイヤーカット機などに特にお薦めできます。

#### ノガ・フレックスアームの寸法図



ノガ社独自の皿パネとベアリングの一体化機構の付いた締め付けノブで、アームを強力にロックします。完全メカ式で半永久的に使用できます。



NF1030とNF1000。スピンドルから垂らす。



NF1015アームとNF1000。芯出しに使用。

| 型番     | 名称                          | アーム長さ(mm)     |              | アーム全長<br>L1+L2+L3 | マグネット        |    |    |    | アーム先端部<br>(mm)         | 重量<br>(kg) | 価格        |
|--------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|----|----|----|------------------------|------------|-----------|
|        |                             | 下アーム(L1)      | 上アーム(L2)     |                   | 保持力<br>(N)   | W  | L  | H  |                        |            |           |
| NF1021 | 全方位手元微調整機構付<br>ポバイフレックス     | 56            | 51           | 128.5             | 320          | 30 | 40 | 35 | φ8穴、アリ溝<br>6×8mmアダプター付 | 0.535      | EA725T-33 |
| NF1030 | 全方位手元微調整機構付<br>永久磁石付ノガフレックス | 56            | 51           | 128.5             | 280<br>(永磁)  | 16 | 60 | 32 | φ8穴、アリ溝<br>6×8mmアダプター付 | 0.442      | —         |
| NF2021 | 微調整機構ナシ<br>ポバイフレックス         | 56            | 51           | 128.5             | 320          | 30 | 40 | 35 | φ8穴、アリ溝<br>6×8mmアダプター付 | 0.436      | EA725T-31 |
| PH3035 | 微調整機構ナシ<br>ポバイスタンド          | 主柱<br>φ10×120 | 副柱<br>φ8×110 | —                 | 320          | 30 | 40 | 35 | φ6、φ8、φ3/8穴<br>アリ溝     | 0.458      | EA725T-30 |
| NF1015 | 微調整機構ナシ<br>ノガフレックスアーム       | 56            | 51           | 128.5             | φ8×40mm ステム付 |    |    |    | φ8穴、アリ溝<br>6×8mmアダプター付 | 0.232      | —         |
| NF1022 | 先端微調整機構付<br>ノガフレックスアーム      | 56            | 51           | 178               | φ8×40mm ステム付 |    |    |    | φ6、φ8、φ3/8穴<br>アリ溝     | 0.278      | —         |