

MB-MX形 ハイロックベース HIGH LOCK BASE

メカロック式・微動調整装置付

締付けトルク+クランプ力+ 微調整機能を向上!



安定した精度の高い計測作業



ダイヤルゲージは
お客様にて
別途ご用意ください。

用途

マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される
一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。

特長

- 多様な姿勢をダイヤルひとつの締付により、一気に全てをロックできます。
- クランプシステムは、無段階に調整可能。軽く回すだけでOK。
クイックロック機構
- 用途により小形から大形まで各種選定できます。
- ダイヤルゲージ取付部は微動調整が可能です。
- アーム部は自由自在に角度・方向が調整でき、ブレが生じません。

ダイヤルひとつで

応用自在



吸着力
600N

MB-MX13F

吸着力
800N


MB-MX20F

吸着力
1000N


MB-MX28F

吸着力
1000N


MB-MX40F



〈ダイヤルゲージ取付方法〉



〈名称/寸法図〉



〈M部詳細図と寸法〉

EA725T-50

形式 Model	M1	B1
MB-MX13F	M6 (並目) × L7	6
MB-MX20F		7
MB-MX28F		8
MB-MX40F	M8 (並目) × L8	

(mm)

形 式	機 構	吸 着 力	マグネットホルダ台 Magnetic Holder			ア ー ム Arm						アーム取付 ネ ジ 径	計 測 器 取 付 部 Indicator Clamp		質量	特 長
			巾 Width	長 Length	高 Height	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	全 長	M		取付部 Stem Hole	アリ溝 Dovetail		
Model	Lock Mechanism	Holding Power										Tapped Hole			Mass	Features
MB-MX13F	メカロック式 Mechanical Type	600N (60kgf)	40	40	40	75	50	64	6.5	189	M6×1	φ8 (レジューサー使用時)	6.5	0.7kg	最小形	
MB-MX20F		800N (80kgf)	50	58.5	55	116	75	65		256				M8×1.25		
MB-MX28F		1000N (100kgf)				160	115	64		339						
MB-MX40F								220		175					66	461

※吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。