

ノガ・アーム関節式ホルダー



アーム先端微調整機構付

圧倒的な使い易さと安定性から


ノガ・アーム関節式ホルダーは、業界標準となりました。

- φ6、φ8mm穴とφ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
- ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。
- マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。
- アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。

《アーム寸法図》



《アーム先端微動送り機構》



型番：FA1500

※回転クランプを保持するねじの位置を移動させることによって、テストインジケータ用のφ6穴及びダイヤルゲージ用のφ8穴を両方とも使用することができます。

アームのみの
型 番

NF60103

DG60103

MG60103

MA60103

型 番	名 称	アーム長さ(mm)		アーム 全長 L1+L2+L3	マグネット				アーム下部 ねじ寸法 (D)	全高 (mm)	重量 (kg)	EA品番
		下ア-ム(L1)	上ア-ム(L2)		保持力 (N)	W	L	H				
NF61003	アーム先端微調整機構付 ミニホルダー	56	51	178	320	30	40	35	M5×0.8	238	0.52	EA725T-62
DG61003	アーム先端微調整機構付 標準ダイヤルゲージホルダー	110	101	282	800	50	60	55	M8×1.25	362	1.35	EA725T-64
MG61003	アーム先端微調整機構付 重量級ダイヤルゲージホルダー	133	113	317	800	50	60	55	M8×1.25	407	1.90	EA725T-66
MG71003	アーム先端微調整機構付 ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダー	163	113	347	800	50	60	55	M8×1.25	437	1.95	EA725T-68
MA61003	アーム先端微調整機構付 ビッグボーイ	326	242	639	1300	50	120	55	M10×1.25	694	5.10	EA725T-36A