

スポーツスターEX 8x25D CF/10x25D CF

EA757AD-52



スポーツスターEX 8x25D CF

EA757AD-53



スポーツスターEX 10x25D CF

- 本体内部に窒素ガスを充填したアウトドアでも安心な本格的な防水仕様。
- 優れた携帯性と広い視界で、スポーツ観戦など多用途で活躍。
- 接眼目当てに扱いやすいターンズライド方式を採用。
- 2軸折りたたみ方式の小型・軽量タイプなので、携帯に便利。
- スポーツ観戦、旅行、アウトドアなどにおすすめ。



- 機能マークについて

- 「スポーツスターEX」8x25D CF
＜ソフトケース・ストラップ付＞
- 「スポーツスターEX」10x25D CF
＜ソフトケース・ストラップ付＞

製品仕様

	EA757AD-52 スポーツスターEX 8x25D CF	EA757AD-53 スポーツスターEX 10x25D CF
倍率(倍)	8	10
対物レンズ 有効径(mm)	25	25
実視界(°)	8.2	6.5
見掛け視界(°)	59.7(65.6)	59.2(65.0)
1000mにおける視界(m)	143	114
ひとみ径(mm)	3.1	2.5
明るさ	9.6	6.3
アイレリーフ(mm)	10.0	10.0
最短合焦距離(m)	2.5	3.5
質量(重さ)(g)	300	300
高さ(mm)	103	103
幅(mm)	114	114
眼幅調整範囲(mm)	56～72	56～72

見掛け視界: ISO14132-1:2002に基づいた新表記数値。()内は従来表記数値。
最短合焦距離: 調節をしていない正視眼の場合。

機能マークについて



ダハプリズム式

正立プリズムにダハ(ドイツ語で、「屋根」という意味)プリズムを使用した双眼鏡。接眼・対物レンズの光軸が一直線に設計できるため、小型で軽量です。



ポロプリズム式

イタリア人のポロにより発明されたポロプリズムを使用。光学性能に優れ、低倍率から高倍率まで明るくシャープな視界を誇ります。



IF式(インディビジュアルフォーカス/単独繰出し式)

ピント合わせは、片方ずつのピントリングを回して行います。構造上、気密性を保持できるため、防水型に多く採用されています。



CF式(センターフォーカス/中央繰出し式)

中央のピントリングを回すと左右同時にピント合わせができるため、操作性に優れています。



多層膜コーティング

明るさを左右するレンズコーティング。中でも多層膜コーティングが施されたものは、光の損失が極めて少ないため、より鮮明な視界が得られます。



防水型

本体内部に窒素ガスを充填。風雨や飛沫で漏れても、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。ただし水中での使用はできません。



ラバーコート

ボディをラバーでおおったタイプで、耐衝撃性に優れています。また、手にしっくりとなじみ、持ちやすくなっています。



非球面レンズ

視野周辺部まで極めて歪みが少なく、従来のレンズにくらべて、よりシャープな見え味を実現しています。



ハイアイポイント

アイレリーフが15mm以上と長いため、メガネをかけたままでも広い視野が得られ、のぞきやすくなっています。



アウトドア

キャンプや登山、フィッシングなどのアウトドア。



マリンスポーツ

ヨットやクルーザー、水辺でのスポーツに。



旅行

旅行の際の携帯におすすめ。



スポーツ観戦

野球やサッカーなどのスポーツ観戦に。また野外コンサートにも。



ウォッチング

バードウォッチングやネイチャーウォッチングに。



観劇

お芝居やオペラ、室内コンサートなど。



美術館・博物館

美術館や博物館で作品をじっくり鑑賞。



スターウォッチング

星空観察、天体観測に。



海洋業務

航海、船舶、観測などの業務使用。