

EA728 AC-35 最高・最低温度湿度計(デジタル) 取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ・本器を絶対に分解しないでください。故障の原因になります。
- ・本器は防水構造ではありませんので、絶対にぬらさないでください。
- ・本器は精密な機器です。落としたり、ぶついたりすると、正常に機能しません。
- ・その他精密機器として取り扱ってください。

● 特徴


- ・最高最低温度湿度表示

● 仕様

- ・測定範囲…温度: -10~50°C
湿度: 20~99%RH
- ・分解能…温度: 0.1°C、湿度: 1%RH
- ・電源…LR1130×1個(付属)
- ・材質…プラスチック
- ・サイズ…58(W)×11(D)×33(H)mm
- ・重量…20g



● 各部名称



スタンド使用時

● 電池の交換と各部機能(上図参照)

- ・電池カバーを時計方向に回すと外れます。
新しい電池(LR1130×1個)を+極を上にして入れ、カバーを元の位置に取り付けてください。
* 購入時は電池に絶縁シートが付いていますので、絶縁シートを外してください。
- ・センサー口を閉じてしまうと、精度が下がりますので注意してください。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

20.Nov.