




★ 参考項目 ★

【熱電対種類】 K・T・J

【センサ精度】 クラス2

【素 線】

	シース管外径φ					
シングルエレメント（一対式）	1.0	1.6	2.3	3.2	4.8	6.4 8.0
ダブルエレメント（二対式）	3.2	4.8	6.4	8.0		

【補償導線】

用 途	常用温度	記号	被 覆
耐熱用	150℃	G	ガラスヤーン
"	150℃	GS	ガラスヤーン・ステンレス外シールド付
"	180℃	SI	全シリコン
一般用	90℃	B	ビニール
"	90℃	BS	ビニール・銅内シールド付

※製作仕様寸法変更の場合があります。

△		BY Y.Kuroiwa	SUBJECT リード直結タイプ(取付ネジなし) 熱電対センサ	PAGE
		APP'D		SHEET
		REVISION (SIZE)	SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD. TOKYO SATO JAPAN	DATE
		FREE m.m.		TYPE
0	新 図			ST-11
訂 正 事 項				DWG EA728AD-12