

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



使用上の注意

- ・新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・防水ですが、カバーを緩めると水が入ります。水中では絶対カバーを緩めないで下さい。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- ・爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。
火災や爆発を起こす危険性があります。

◆仕様

- ボディカラー…EA758SD-87: イエロー
EA758SD-88: ブラック
- 光源…LED球 (替球はありません)
- 使用電池…単3電池×3本(テスト電池付属)
- 電池寿命…6.5時間
- 明るさ…120lm
- 集光
- 照射距離…237m
- 材質…耐衝撃性ポリマー樹脂
- 防水(IP67)
- サイズ…φ 38.1 × 178mm
- 重量…213g(電池含)



●防爆記号(日本の防爆記号は取得していません。)

ATEX:Category 1 (Zone 0) locations IDEMCO 13 ATEX 1214468X; II 1G Ex ia IIC T4 Ga;
II 1D Ex ia IIC To118° C Da
InMetro:UL-BR 14.0185X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIC To118°C Da
IECEX UL 14.0032X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIC To118°C Da
C-UL-US Classified Class I, Division 1, Groups A, B, C, D;
Class II, Division 1, Groups E, F, G; Class III; Exia; T-Class: T4

◆各部の名称(画像:EA758SD-87)



◆電池の入れ方

- ① 図1の○部分を付属のレンチで反時計回りに、ねじが止まるまで回します。
- ② カバーを反時計回りに回し、外します。
- ③ 極性を確認し、電池を入れます。
- ④ カバーを付け、ねじを締めれば完了です。
(カバーと電池ケースは※印の位置に合わせて下さい。)

図1



◆ ON/OFF

- ①スイッチを一度押すと点灯、再度押すと消灯します。(図2)
※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

照射イメージ




図2



◆ Oリングシールのメンテナンス

- ・レンズのカバーを真っすぐに引っ張り、本体から外します。
- ・均等にしっかりとOリングが本体と接触しているかチェックして下さい。
- ・断裂やギザギザがある場合はOリングが傷んでいますので、使用しないで下さい。
- ・Oリングにシリコングリースを塗る時、Oリングが本体と接している部分も塗って下さい。
- ・気体のスプレーシリコンは使わないで下さい。
- ・必ず、グリース状のシリコンを使用し、量は控えめに使用して下さい。

◆ お手入れ方法

- ・乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにして下さい。
 - ・湿った布で拭くようにして下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないで下さい。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Feb