

EA758X-1
EA758X-2
~~EA758X~~ 廃番
(ミニハロゲン電球)

赤外線を反射し光を透過させる特殊な膜をバルブ表面に塗布したハロゲン電球。反射した赤外線でフィラメントを再過熱することにより、効率がアップします。

		寸法									
	種別	型式	バルブ仕上げ	バルブ径	長さ	光中心距離	口金	定格消費電力	全光束	色温度	定格寿命
-1	75形	JD110V65WNE	クリア	11	67	49	E11	65	1120	2800	2000
-2	100形	JD110V85WNE	クリア	11	67	49	E11	85	1600	2850	2000
-3	150形	JD110V130WNE	クリア	11	70	49	E11	130	2400	2850	2000
				mm	mm	mm		w	lm	k	h

バルブの表面に赤外線（熱）を反射し、光を透過させる特殊な膜を塗布。フィラメントから出る赤外線を反射し、フィラメントに戻すことにより、再びフィラメントを加熱し、ランプ効率を高めました。従来のタイプと、口金の寸法・形状は同じですので、ミニハロゲン電球用器具でそのまま使用できます。

フィラメント
石英バルブ
赤外線反射膜
口金
赤外線
可視光線

